

Crochet de levage universel à visser

Rotation de l'embase sur 360°

RUD PPS



- Crochet de levage universel s'utilisant pour tout type de levage
- Elingues en câble ou synthétique, élingues rondes ou chaînes
- Aucune pointe ou arête de crochet agrippante évitant tout accrochage accidentel
- Embase avec double roulement à billes permettant pivotements et rotations de charge
- Possibilité de mesurer toute surcharges grâce aux témoins d'usure sur le crochet
- Matière crochet et linguet en acier forgé 100% testé anti-fissure
- Crochet avec revêtement rose thermo-chromique (grande visibilité)

Option

- Livrable avec tige longue et écrou pour montage en passe travers ou sur métaux légers comme l'aluminium

Info.

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE
- Capacité valable dans toutes les directions de charge



4 Chargeables dans toutes les directions
Coefficient de sécurité 4

CE

REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem. Prix	-3%	-6%	Sur demande	

Références	Charge CMU (t)	ØM	A	B	C	D	SW	stand.	F	G	E	Masse (kg)	Couple de serrage(Nm)	Prix Uni. 1 à 4
PPS-M12	0,63	M12	13	75	18	40	36	18	41	116	0,4	10	125,39 €	
PPS-M16	1,5	M16	20	97	25	46	41	24	50	147	1,0	30	157,83 €	
PPS-M20	2,5	M20	28	126	30	61	55	30	61	187	1,7	70	197,90 €	
PPS-M24	4,0	M24	36	150	35	78	70	36	77	227	3,5	150	278,18 €	
PPS-M30	5,0	M30	37	174	40	95	85	45	93	267	7,2	225	405,93 €	
PPS-M36	8,0	M36	49	208	48	100	90	54	102	310	9,2	410	642,08 €	

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 345