

Pied fixable à rotule Ø103

Stock Acil Inx

PR105

Charge jusqu'à 25 000N


- Pied de mise à niveau
- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore
- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre
- Tige rotulée en acier zingué ou en inox 304
- Livré sans écrou

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol.
- La semelle donne souplesse et adhérence.

Info.

- En cas de vibrations, les charges statiques indiquées seront plus faibles.



Avec semelle antidérapante

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	Filetage ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Prix Uni.	
										Stock*	1 à 49
Tige acier											
PR105-16-75	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	16,40 €
PR105-16-150	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	19,72 €
PR105-16-225	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	24,29 €
PR105-20-125	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	16,62 €
PR105-20-200	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	19,70 €
PR105-20-250	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	24,29 €
PR105-24-125	103	M24	125	51	20	32	176	179	25000	✓	16,62 €
PR105-24-200	103	M24	200	51	20	32	251	254	25000	-	19,70 €
PR105-24-250	103	M24	250	51	20	32	301	304	25000	✓	24,29 €
Tige inox											
PR105-16-75/SS	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	29,12 €
PR105-16-150/SS	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	38,53 €
PR105-16-225/SS	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	49,57 €
PR105-20-125/SS	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	33,68 €
PR105-20-200/SS	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	46,23 €
PR105-20-250/SS	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	53,69 €
PR105-24-125/SS	103	M24	125	51	20	32	175	178	25000	-	33,68 €
PR105-24-200/SS	103	M24	200	51	20	32	250	253	25000	-	46,23 €
PR105-24-250/SS	103	M24	250	51	20	32	300	303	25000	-	53,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm