



- Pied de mise à niveau
- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore
- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre
- Tige rotulée en acier zingué ou en inox 304
- Livré sans écrou

**Avec semelle antidérapante**



### Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol.
- La semelle donne souplesse et adhérence.

### Info.

- En cas de vibrations, les charges statiques indiquées seront plus faibles.

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Filetage ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Prix	
										Stock*	Uni. 1 à 49
<b>Tige acier</b>											
PR125-16-75	123	M16	75	57	20	37	132	133	35000	✓	19,07 €
PR125-16-150	123	M16	150	57	20	37	207	208	35000	✓	22,43 €
PR125-16-225	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	✓	26,23 €
PR125-20-125	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	18,97 €
PR125-20-200	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	✓	22,14 €
PR125-20-250	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	✓	26,02 €
PR125-24-125	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	✓	18,97 €
PR125-24-200	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	✓	22,14 €
PR125-24-250	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	✓	26,02 €
PR125-30-125	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	✓	20,37 €
PR125-30-200	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	✓	24,37 €
PR125-30-250	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	27,11 €
<b>Tige inox</b>											
PR125-16-75/SS	123	M16	75	57	20	37	132	135	35000	-	32,88 €
PR125-16-150/SS	123	M16	150	57	20	37	207	210	35000	✓	42,22 €
PR125-16-225/SS	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	-	53,30 €
PR125-20-125/SS	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	39,11 €
PR125-20-200/SS	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	✓	49,97 €
PR125-20-250/SS	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	-	57,44 €
PR125-24-125/SS	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	-	39,11 €
PR125-24-200/SS	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	-	44,58 €
PR125-24-250/SS	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	-	57,44 €
PR125-30-125/SS	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	-	44,38 €
PR125-30-200/SS	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	-	56,66 €
PR125-30-250/SS	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	64,55 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm