



# Roue de renvoi pour chaîne à palettes

## Pour chaînes séries 820 et 815

## PR820

- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815

- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C


- Dimensions et tolérances d'alésage :

voir fiche technique


### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR820-21-25	21	129	129,26	25	0,4	30,67 €
PR820-21-30	21	129	129,26	30	0,4	30,67 €
PR820-21-35	21	129	129,26	35	0,4	30,67 €
PR820-21-40	21	129	129,26	40	0,4	30,67 €
PR820-21-45	21	129	129,26	45	0,4	30,67 €
PR820-23-25	23	141	141,22	25	0,5	32,39 €
PR820-23-30	23	141	141,22	30	0,5	32,39 €
PR820-23-35	23	141	141,22	35	0,5	32,39 €
PR820-23-40	23	141	141,22	40	0,5	32,39 €
PR820-23-45	23	141	141,22	45	0,5	32,39 €
PR820-25-25	25	153	153,20	25	0,5	32,71 €
PR820-25-30	25	153	153,20	30	0,5	32,71 €
PR820-25-35	25	153	153,20	35	0,5	32,71 €
PR820-25-40	25	153	153,20	40	0,5	32,71 €
PR820-25-45	25	153	153,20	45	0,5	32,71 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 69