

- Pied de mise à niveau
- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore
- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre
- Tige rotulée en acier zingué ou en inox 304
- Livré sans écrou




### Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol.
- La semelle donne souplesse et adhérence.

### Info.

- En cas de vibrations, les charges statiques indiquées seront plus faibles.

**Avec semelle antidérapante**



### REMISES

|           |     |             |      |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté       | 1+  | 50+         | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |      |

| Références        | Filetage |     | B   | A  | A/F | G  | H   | H1  | Charge statique (N) | Type | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------------|----------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---------------------|------|--------|------------------|
|                   | ØD       | ØF  |     |    |     |    |     |     |                     |      |        |                  |
| <b>Tige acier</b> |          |     |     |    |     |    |     |     |                     |      |        |                  |
| PR85-12-75        | 83       | M12 | 75  | 38 | 14  | 27 | 113 | 116 | 15000               | H    | ✓      | 9,79 €           |
| PR85-12-125       | 83       | M12 | 125 | 38 | 14  | 27 | 163 | 166 | 15000               | H    | ✓      | 10,93 €          |
| PR85-16-75        | 83       | M16 | 75  | 38 | 16  | 27 | 113 | 116 | 20000               | H    | ✓      | 10,29 €          |
| PR85-16-150       | 83       | M16 | 150 | 38 | 16  | 27 | 188 | 191 | 20000               | H    | ✓      | 12,11 €          |
| PR85-16-200       | 83       | M16 | 200 | 38 | 16  | 27 | 238 | 241 | 20000               | H    | ✓      | 13,33 €          |
| PR85-20-125       | 83       | M20 | 125 | 41 | 17  | 27 | 166 | 169 | 20000               | M    | ✓      | 11,22 €          |
| PR85-20-175       | 83       | M20 | 175 | 41 | 17  | 27 | 216 | 219 | 20000               | M    | ✓      | 12,81 €          |
| PR85-20-225       | 83       | M20 | 225 | 41 | 17  | 27 | 266 | 269 | 20000               | M    | ✓      | 14,54 €          |
| <b>Tige inox</b>  |          |     |     |    |     |    |     |     |                     |      |        |                  |
| PR85-12-75/SS     | 83       | M12 | 75  | 38 | 14  | 27 | 113 | 116 | 15000               | H    | ✓      | 16,62 €          |
| PR85-12-125/SS    | 83       | M12 | 125 | 38 | 14  | 27 | 163 | 166 | 15000               | H    | ✓      | 19,11 €          |
| PR85-16-75/SS     | 83       | M16 | 75  | 41 | 13  | 27 | 116 | 119 | 20000               | M    | ✓      | 16,62 €          |
| PR85-16-150/SS    | 83       | M16 | 150 | 41 | 13  | 27 | 191 | 194 | 20000               | M    | ✓      | 20,35 €          |
| PR85-16-200/SS    | 83       | M16 | 200 | 41 | 13  | 27 | 241 | 244 | 20000               | M    | ✓      | 22,89 €          |
| PR85-20-125/SS    | 83       | M20 | 125 | 41 | 17  | 27 | 166 | 169 | 20000               | M    | ✓      | 23,26 €          |
| PR85-20-175/SS    | 83       | M20 | 175 | 41 | 17  | 27 | 216 | 219 | 20000               | M    | ✓      | 27,41 €          |
| PR85-20-225/SS    | 83       | M20 | 225 | 41 | 17  | 27 | 266 | 269 | 20000               | M    | ✓      | 33,13 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm