

Roue de renvoi pour chaîne à palettes

PR880


Pour chaîne série 880 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PR880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	27,32 €
PR880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	27,32 €
PR880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	27,32 €
PR880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	27,32 €

Dimensions en mm