

### Assemblage de profilés




- Charge applicable jusqu'à 18000 N
- Liaison sûre pour tous types de profilés
- Raccord efficace et garantissant une liaison anti-rotation
- Matières :  
 Vis CHC, M8x50 : acier électrozingué  
 Frein de vis : acier électrozingué

### Applications

- Charges lourdes et vibrations

### Montage

- Percer dans le profilé ① à l'endroit choisi un trou étagé Ø9 x Ø15
- Positionner le frein de vis dans la rainure
- Mettre en place la vis à travers le profilé, le frein de vis, l'insérer dans le trou central du profilé ② préalablement taraudé M8 x 25 et serrer



### REMISES

|           |     |             |      |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté       | 1+  | 50+         | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |      |

| Références  | Charge (N) | Pour profilé             | Couple de serrage (Nm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-FIX-STD | 18000      | Tout type de profilé PRF | 20                     | 0,03       | ✓      | 2,28 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
 Service 0,15 € / min  
 + prix appel

# Fixation pour profilé aluminium



## PRF MiniTec


### Élément de liaison UNIVERSEL

FIXUNI  
FIXAUTO

- Accessoire pour l'assemblage de profilés aluminium


- Matières :

Élément de fixation : acier, électrozingué, chromé ou inox  
Vis à tête bombée M8 x 25




### Info.

- Liaison de tout type de profilés
- Pour les plus grands profilés, plusieurs fixations sont utilisées sans tête M8.




### Avantages


- Assemblage de profilés aluminium sans usinage
- Fixation économique qui demande très peu de préparation
- Gain de temps : Fixation Minitec en 20 secondes contre 1 minute 20 secondes pour une fixation standard
- Les extrémités des différentes liaisons restent libres
- La fixation est invisible de l'extérieur
- Il est possible d'ajuster et de régler les profilés à tout moment
- Anti-rotation garantie
- Charge maxi admissible : 6000N
- Des fixations en croix sont facilement réalisables
- La fixation est conductrice d'électricité



Assemblage sans usinage



Vis auto-taraudeuse (version acier)



Fixation rapide



Sans perçage

-19%<sup>\*\*</sup>

### REMISES

|           |     |             |      |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté       | 1+  | 50+         | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |      |

| Références     | Type vis                 | Couple de serrage (Nm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-FIX-AUTO   | Vis autotaraudeuse acier | 12                     | 0,029      | ✓      | 4,90 €           |
| PRF-FIX-UNI/SS | Vis standard inox        | 12                     | 0,029      | -      | 13,42 €          |

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm