

Support d'arbre pour profilé aluminium

PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé

- Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

- Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

REMISES arbres Z

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
| Rem. Prix | -20% | -25% | -30% | Sur demande | |

| Références | Pour profilé | Matière | Longueur | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. |
|------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|--------|-----------|
| Profilé support d'arbre | | | | | | |
| PRF-12-PSA | tous types | - | 3000 | 0,36 | ✓ | 24,59 € |
| Arbre pour guidage linéaire | | | | | | |
| Z-12-3000A | | acier | 3000 | 0,89 | - | 49,61 € |
| Z-12-3000B | | inox | 3000 | 0,89 | - | 159,73 € |
| Arrêt d'arbre | | | | | | |
| PRF-12-AA | | - | - | 0,03 | ✓ | 6,67 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm