


Pied massif à rotule tout inox Ø100

PRS100 Charge maxi. jusqu'à 55 000N

- Pied de mise à niveau
- Avec semelle antidérapante
- Matières :
 - Base : inox AISI 304
 - Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou
 - Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | ØM | A | B | ØD | A/F | G | H | H1 | Charge statique (N) | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| PRS100-16-75 | M16 | 43 | 75 | 100 | 20 | 20 | 118 | 121 | 35000 | 103,90 € |
| PRS100-16-100 | M16 | 43 | 100 | 100 | 20 | 20 | 143 | 146 | 35000 | 107,69 € |
| PRS100-16-125 | M16 | 43 | 125 | 100 | 20 | 20 | 168 | 171 | 35000 | 110,61 € |
| PRS100-16-150 | M16 | 43 | 150 | 100 | 20 | 20 | 193 | 196 | 35000 | 113,89 € |
| PRS100-16-175 | M16 | 43 | 175 | 100 | 20 | 20 | 218 | 221 | 35000 | 116,02 € |
| PRS100-16-200 | M16 | 43 | 200 | 100 | 20 | 20 | 243 | 246 | 35000 | 122,25 € |
| PRS100-20-75 | M20 | 43 | 75 | 100 | 20 | 20 | 118 | 121 | 45000 | 103,90 € |
| PRS100-20-100 | M20 | 43 | 100 | 100 | 20 | 20 | 143 | 146 | 45000 | 100,55 € |
| PRS100-20-125 | M20 | 43 | 125 | 100 | 20 | 20 | 168 | 171 | 45000 | 110,61 € |
| PRS100-20-150 | M20 | 43 | 150 | 100 | 20 | 20 | 193 | 196 | 45000 | 113,89 € |
| PRS100-20-175 | M20 | 43 | 175 | 100 | 20 | 20 | 218 | 221 | 45000 | 116,02 € |
| PRS100-20-200 | M20 | 43 | 200 | 100 | 20 | 20 | 243 | 246 | 45000 | 122,25 € |
| PRS100-20-225 | M20 | 43 | 225 | 100 | 20 | 20 | 268 | 271 | 45000 | 125,83 € |
| PRS100-20-250 | M20 | 43 | 250 | 100 | 20 | 20 | 293 | 296 | 45000 | 130,27 € |
| PRS100-24-75 | M24 | 44 | 75 | 100 | 20 | 20 | 119 | 122 | 55000 | 103,90 € |
| PRS100-24-100 | M24 | 44 | 100 | 100 | 20 | 20 | 144 | 147 | 55000 | 107,69 € |
| PRS100-24-125 | M24 | 44 | 125 | 100 | 20 | 20 | 169 | 172 | 55000 | 110,61 € |
| PRS100-24-150 | M24 | 44 | 150 | 100 | 20 | 20 | 199 | 202 | 55000 | 113,89 € |
| PRS100-24-175 | M24 | 44 | 175 | 100 | 20 | 20 | 219 | 222 | 55000 | 116,02 € |
| PRS100-24-200 | M24 | 44 | 200 | 100 | 20 | 20 | 244 | 247 | 55000 | 122,25 € |
| PRS100-24-225 | M24 | 44 | 225 | 100 | 20 | 20 | 269 | 272 | 55000 | 125,83 € |
| PRS100-24-250 | M24 | 44 | 250 | 100 | 20 | 20 | 294 | 297 | 55000 | 130,27 € |

Dimensions en mm