

Pied massif à rotule tout inox Ø30

Inx

PRS30

Charge maxi. jusqu'à 10 000N

- Pied de mise à niveau
- Oscillation +/- 15° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante
- Matières :


Base : inox AISI 304

Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore antidérapante

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PRS30-6-25	M6	23,5	25	30	12	13	48,5	49	5000	22,04 €
PRS30-6-50	M6	23,5	50	30	12	13	73,5	74	5000	23,48 €
PRS30-6-75	M6	23,5	75	30	12	13	88,5	89	5000	24,95 €
PRS30-8-25	M8	23,5	25	30	12	13	48,5	49	8000	22,04 €
PRS30-8-50	M8	23,5	50	30	12	13	73,5	74	8000	23,48 €
PRS30-8-75	M8	23,5	75	30	12	13	88,5	89	8000	24,95 €
PRS30-8-100	M8	23,5	100	30	12	13	123,5	124	8000	28,63 €
PRS30-10-25	M10	23,5	25	30	12	13	48,5	49	10000	22,04 €
PRS30-10-50	M10	23,5	50	30	12	13	73,5	74	10000	23,48 €
PRS30-10-75	M10	23,5	75	30	12	13	88,5	89	10000	24,95 €
PRS30-10-100	M10	23,5	100	30	12	13	123,5	124	10000	28,63 €
PRS30-10-125	M10	23,5	125	30	12	13	148,5	149	10000	26,93 €
PRS30-12-25	M12	23,5	25	30	12	13	48,5	49	10000	22,04 €
PRS30-12-50	M12	23,5	50	30	12	13	73,5	74	10000	23,48 €
PRS30-12-75	M12	23,5	75	30	12	13	88,5	89	10000	24,95 €
PRS30-12-100	M12	23,5	100	30	12	13	123,5	124	10000	26,42 €
PRS30-12-125	M12	23,5	125	30	12	13	148,5	149	10000	27,89 €
PRS30-12-150	M12	23,5	150	30	12	13	173,5	174	10000	29,36 €

Dimensions en mm