


# Pied massif à rotule tout inox Ø50 Inx Stock

## PRS50 Charge maxi. jusqu'à 15 000N

- Pied de mise à niveau
- Avec semelle antidérapante
- Matières :
  - Base : inox AISI 304
  - Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou
  - Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore

### Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem.		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PRS50-10-50	M10	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,51 €
PRS50-10-75	M10	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	39,98 €
PRS50-10-100	M10	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,31 €
PRS50-10-125	M10	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	44,61 €
PRS50-12-50	M12	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,51 €
PRS50-12-75	M12	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	39,98 €
PRS50-12-100	M12	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,31 €
PRS50-12-125	M12	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	44,61 €
PRS50-14-50	M14	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,51 €
PRS50-14-75	M14	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	39,98 €
PRS50-14-100	M14	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,31 €
PRS50-14-125	M14	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	44,61 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm