


- Pied de mise à niveau
- Avec semelle antidérapante
- Matières :
 Base : inox AISI 304
 Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou
 Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Charge statique	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PRS80-16-50	M16	36	50	80	13	19,5	86	89	30000	✓	79,02 €
PRS80-16-75	M16	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	79,87 €
PRS80-16-100	M16	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	✓	80,82 €
PRS80-16-125	M16	36	125	80	13	19,5	159	164	30000	-	81,65 €
PRS80-16-150	M16	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	82,61 €
PRS80-16-175	M16	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	83,46 €
PRS80-16-200	M16	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	✓	84,42 €
PRS80-20-75	M20	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	81,27 €
PRS80-20-100	M20	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	-	82,16 €
PRS80-20-125	M20	36	125	80	13	19,5	161	164	30000	-	83,04 €
PRS80-20-150	M20	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	83,95 €
PRS80-20-175	M20	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	84,83 €
PRS80-20-200	M20	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	-	85,76 €
PRS80-20-225	M20	36	225	80	13	19,5	261	264	30000	-	86,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm