

Module Engrenage droit

1,0 Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**
- Matière :
Delrin POM (Blanc)
Peek GF30® (Marron clair)
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

Qualité grade 8e25

REMISES


Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni.	1 à 5
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek (kg)	Delrin	Peek
PSG1.0-18DL	PSG1.0-18PK	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	0,92	1,04	0,006	25,07 €
PSG1.0-19DL	PSG1.0-19PK	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,03	1,17	0,006	25,44 €
PSG1.0-20DL	PSG1.0-20PK	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	1,16	1,31	0,007	26,23 €
PSG1.0-21DL	PSG1.0-21PK	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	1,29	1,46	0,007	26,40 €
PSG1.0-22DL	PSG1.0-22PK	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	1,43	1,61	0,008	26,80 €
PSG1.0-23DL	PSG1.0-23PK	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	1,54	1,78	0,008	26,92 €
PSG1.0-24DL	PSG1.0-24PK	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	1,63	1,96	0,011	27,09 €
PSG1.0-25DL	PSG1.0-25PK	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	1,73	2,15	0,011	28,19 €
PSG1.0-26DL	PSG1.0-26PK	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	1,83	2,34	0,012	29,22 €
PSG1.0-27DL	PSG1.0-27PK	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	1,92	2,55	0,012	29,82 €
PSG1.0-28DL	PSG1.0-28PK	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	2,02	2,75	0,013	30,50 €
PSG1.0-29DL	PSG1.0-29PK	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	2,11	2,88	0,016	31,30 €
PSG1.0-30DL	PSG1.0-30PK	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	2,21	3,02	0,017	31,81 €
PSG1.0-32DL	PSG1.0-32PK	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	2,40	3,27	0,018	32,63 €
PSG1.0-35DL	PSG1.0-35PK	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	2,68	3,66	0,020	33,73 €
PSG1.0-38DL	PSG1.0-38PK	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	2,98	4,06	0,029	35,09 €
PSG1.0-40DL	PSG1.0-40PK	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	3,18	4,33	0,030	36,38 €
PSG1.0-42DL	PSG1.0-42PK	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	3,37	4,59	0,032	36,70 €
PSG1.0-45DL	PSG1.0-45PK	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	3,66	4,99	0,035	37,21 €
PSG1.0-48DL	PSG1.0-48PK	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	3,96	5,40	0,038	37,51 €
PSG1.0-50DL	PSG1.0-50PK	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	4,17	5,68	0,040	41,42 €

Sur demande

Dimensions en mm

Module 1,0



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Masse											Sur demande	
Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)	Delrin	Prix Uni. 1 à 5		
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin		Peek
PSG1.0-52DL	PSG1.0-52PK	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	4,36	5,95	0,049		42,66 €
PSG1.0-55DL	PSG1.0-55PK	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	4,66	6,36	0,052		44,42 €
PSG1.0-58DL	PSG1.0-58PK	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	4,97	6,77	0,056		45,76 €
PSG1.0-60DL	PSG1.0-60PK	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	5,17	7,05	0,058		46,81 €
PSG1.0-62DL	PSG1.0-62PK	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	5,36	7,31	0,061		48,37 €
PSG1.0-65DL	PSG1.0-65PK	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	5,66	7,72	0,077		51,83 €
PSG1.0-68DL	PSG1.0-68PK	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	5,95	8,12	0,082		54,50 €
PSG1.0-70DL	PSG1.0-70PK	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	6,15	8,39	0,085	55,65 €	
PSG1.0-72DL	PSG1.0-72PK	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	6,35	8,66	0,088	56,83 €	
PSG1.0-75DL	PSG1.0-75PK	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	6,65	9,07	0,093	60,65 €	
PSG1.0-78DL	PSG1.0-78PK	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	6,96	9,49	0,112	61,54 €	
PSG1.0-80DL	PSG1.0-80PK	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	7,16	9,76	0,116	62,79 €	
PSG1.0-82DL	PSG1.0-82PK	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	7,37	10,05	0,119	63,68 €	
PSG1.0-85DL	PSG1.0-85PK	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	7,67	10,45	0,125	65,05 €	
PSG1.0-90DL	PSG1.0-90PK	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	8,17	11,14	0,135	67,16 €	
PSG1.0-95DL	PSG1.0-95PK	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	8,67	11,83	0,145	74,36 €	
PSG1.0-100DL	PSG1.0-100PK	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	9,17	12,50	0,171	75,31 €	
PSG1.0-110DL	PSG1.0-110PK	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	10,16	13,86	0,194	94,30 €	
PSG1.0-120DL	PSG1.0-120PK	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	11,16	15,21	0,219	106,63 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 425