

Module Engrenage droit

2,0



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - inox 303
 - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

Qualité grade 7e25


REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØA | ØM | Jeu | Couple (Nm) | Masse | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|-------|---------------|----------------------|-------|-----------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Dents | Primitif | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm) | Inox 303 Inox 316 | (kg) | Inox 303 | Inox 316 |
| PSG2.0-18S | PSG2.0-18SL | 18 | 36 | 40 | 10 | 30 | 0,129 - 0,051 | 7,37 5,73 | 0,249 | 83,29 € | 95,60 € |
| PSG2.0-19S | PSG2.0-19SL | 19 | 38 | 42 | 10 | 30 | 0,129 - 0,051 | 7,78 6,05 | 0,267 | 85,16 € | 97,82 € |
| PSG2.0-20S | PSG2.0-20SL | 20 | 40 | 44 | 10 | 30 | 0,129 - 0,051 | 10,35 8,05 | 0,287 | 86,96 € | 99,82 € |
| PSG2.0-21S | PSG2.0-21SL | 21 | 42 | 46 | 12 | 35 | 0,129 - 0,051 | 10,87 8,46 | 0,337 | 89,27 € | 102,49 € |
| PSG2.0-22S | PSG2.0-22SL | 22 | 44 | 48 | 12 | 35 | 0,129 - 0,051 | 11,39 8,86 | 0,358 | 90,60 € | 104,07 € |
| PSG2.0-23S | PSG2.0-23SL | 23 | 46 | 50 | 12 | 35 | 0,129 - 0,051 | 11,91 9,26 | 0,380 | 92,55 € | 106,24 € |
| PSG2.0-24S | PSG2.0-24SL | 24 | 48 | 52 | 12 | 35 | 0,129 - 0,051 | 12,43 9,66 | 0,404 | 94,59 € | 108,57 € |
| PSG2.0-25S | PSG2.0-25SL | 25 | 50 | 54 | 12 | 35 | 0,129 - 0,051 | 12,94 10,07 | 0,428 | 99,85 € | 114,63 € |
| PSG2.0-26S | PSG2.0-26SL | 26 | 52 | 56 | 12 | 35 | 0,171 - 0,069 | 15,84 12,32 | 0,454 | 103,03 € | 118,31 € |
| PSG2.0-27S | PSG2.0-27SL | 27 | 54 | 58 | 12 | 35 | 0,171 - 0,069 | 16,44 12,79 | 0,480 | 106,68 € | 122,51 € |
| PSG2.0-28S | PSG2.0-28SL | 28 | 56 | 60 | 12 | 35 | 0,171 - 0,069 | 17,05 13,26 | 0,507 | 109,00 € | 125,16 € |

Dimensions en mm

Module 2,0



REMISES

| | | | | |
|------|------|-----|------|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØA | ØM | Jeu | Couple (Nm) | Masse | | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Dents | Primitif | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm) | Inox 303 | Inox 316 | (kg) | Inox 303 | Inox 316 |
| PSG2.0-29S | PSG2.0-29SL | 29 | 58 | 62 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 17,66 | 13,74 | 0,623 | 111,77 € | 128,30 € |
| PSG2.0-30S | PSG2.0-30SL | 30 | 60 | 64 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 20,10 | 15,63 | 0,653 | 114,20 € | 131,12 € |
| PSG2.0-32S | PSG2.0-32SL | 32 | 64 | 68 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 21,44 | 16,68 | 0,714 | 124,06 € | 142,44 € |
| PSG2.0-35S | PSG2.0-35SL | 35 | 70 | 74 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 23,45 | 18,24 | 0,815 | 136,90 € | 157,21 € |
| PSG2.0-38S | PSG2.0-38SL | 38 | 76 | 80 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 25,46 | 19,80 | 0,924 | 150,29 € | 111,33 € |
| PSG2.0-40S | PSG2.0-40SL | 40 | 80 | 84 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 34,24 | 26,63 | 1,113 | 156,65 € | 179,82 € |
| PSG2.0-42S | PSG2.0-42SL | 42 | 84 | 88 | 16 | 55 | 0,173 - 0,067 | 35,96 | 27,97 | 1,194 | 161,45 € | 185,37 € |
| PSG2.0-45S | PSG2.0-45SL | 45 | 90 | 94 | 16 | 55 | 0,173 - 0,067 | 38,52 | 29,96 | 1,325 | 168,43 € | 193,37 € |
| PSG2.0-48S | PSG2.0-48SL | 48 | 96 | 100 | 16 | 55 | 0,173 - 0,067 | 41,09 | 31,96 | 1,464 | 181,40 € | 208,30 € |
| PSG2.0-50S | PSG2.0-50SL | 50 | 100 | 104 | 20 | 65 | 0,173 - 0,067 | 50,76 | 39,48 | 1,677 | 194,22 € | 222,96 € |
| PSG2.0-52S | PSG2.0-52SL | 52 | 104 | 108 | 20 | 65 | 0,173 - 0,067 | 52,79 | 41,06 | 1,779 | 201,40 € | 231,33 € |
| PSG2.0-55S | PSG2.0-55SL | 55 | 110 | 114 | 20 | 65 | 0,173 - 0,067 | 55,83 | 43,42 | 1,940 | 227,43 € | 261,18 € |
| PSG2.0-58S | PSG2.0-58SL | 58 | 116 | 120 | 20 | 65 | 0,173 - 0,067 | 58,88 | 45,79 | 2,109 | 241,21 € | 276,96 € |
| PSG2.0-60S | PSG2.0-60SL | 60 | 120 | 124 | 20 | 65 | 0,173 - 0,067 | 72,48 | 56,37 | 2,227 | 247,34 € | 284,01 € |
| PSG2.0-62S | PSG2.0-62SL | 62 | 124 | 128 | 20 | 65 | 0,175 - 0,065 | 74,90 | 58,25 | 2,350 | 253,37 € | 290,90 € |

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 415