



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 820 et 815


PT820

- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT820-21-25	21	129	129,26	25	0,4	30,67 €
PT820-21-30	21	129	129,26	30	0,4	30,67 €
PT820-21-35	21	129	129,26	35	0,4	30,67 €
PT820-21-40	21	129	129,26	40	0,4	30,67 €
PT820-21-45	21	129	129,26	45	0,4	30,67 €
PT820-23-25	23	141	141,22	25	0,5	32,39 €
PT820-23-30	23	141	141,22	30	0,5	32,39 €
PT820-23-35	23	141	141,22	35	0,5	32,39 €
PT820-23-40	23	141	141,22	40	0,5	32,39 €
PT820-23-45	23	141	141,22	45	0,5	32,39 €
PT820-25-25	25	153	153,20	25	0,5	32,71 €
PT820-25-30	25	153	153,20	30	0,5	32,71 €
PT820-25-35	25	153	153,20	35	0,5	32,71 €
PT820-25-40	25	153	153,20	40	0,5	32,71 €
PT820-25-45	25	153	153,20	45	0,5	32,71 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 65