

- À utiliser avec les chaînes CAP881T/SS
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT881-21-25	21	129	129,26	25	0,37	29,91 €
PT881-21-30	21	129	129,26	30	0,37	29,91 €
PT881-21-35	21	129	129,26	35	0,37	29,91 €
PT881-21-40	21	129	129,26	40	0,37	29,91 €
PT881-21-45	21	129	129,26	45	0,37	29,91 €
PT881-23-25	23	141	141,22	25	0,44	31,06 €
PT881-23-30	23	141	141,22	30	0,44	31,06 €
PT881-23-35	23	141	141,22	35	0,44	31,06 €
PT881-23-40	23	141	141,22	40	0,44	31,06 €
PT881-23-45	23	141	141,22	45	0,44	31,06 €
PT881-25-25	25	153	153,20	25	0,49	32,61 €
PT881-25-30	25	153	153,20	30	0,49	32,61 €
PT881-25-35	25	153	153,20	35	0,49	32,61 €
PT881-25-40	25	153	153,20	40	0,49	32,61 €
PT881-25-45	25	153	153,20	45	0,49	32,61 €

Dimensions en mm