

Charge maxi. jusqu'à 40 000N

PTA150
PTA150ss

- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/-5° par rapport à l'axe
- Finition brillante ou sablée de la base pour la version inox
- Matières :

Version acier :

Embase : tôle acier zingué C40

Tige : acier zingué livrée sans écrou


Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé durété 80° shore

Version inox :

Embase : tôle inox 304 brillante ou sablée

Tige : inox 304 livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé durété 80° shore

version
inox sablée**Options**

- Autres dimensions de tige sur demande

REMISES

Qté	1+	15+	20+	25+	40+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références		Charge							Prix uni.	
brillant	sablé	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	statique(N)	1 à 14
Pied acier										
PTA150-24-100	-	150	M24	100	44	24	35	144	40000	52,69 €
PTA150-24-150	-	150	M24	150	44	24	35	194	40000	55,62 €
PTA150-24-200	-	150	M24	200	44	24	35	244	40000	58,78 €
PTA150-24-250	-	150	M24	250	44	24	35	294	40000	61,73 €
PTA150-30-100	-	150	M30	100	44	30	35	145	40000	57,85 €
PTA150-30-150	-	150	M30	150	44	30	35	195	40000	59,65 €
PTA150-30-200	-	150	M30	200	44	30	35	245	40000	65,66 €
PTA150-30-250	-	150	M30	250	44	30	35	295	40000	73,95 €
Pied inox										
PTA150-24-100/SS	PTA150-24-100/SS/SB	150	M24	100	49	20	35	149	40000	72,33 €
PTA150-24-150/SS	PTA150-24-150/SS/SB	150	M24	150	49	20	35	199	40000	76,29 €
PTA150-24-200/SS	PTA150-24-200/SS/SB	150	M24	200	49	20	35	249	40000	80,28 €
PTA150-24-250/SS	PTA150-24-250/SS/SB	150	M24	250	49	20	35	299	40000	84,26 €
PTA150-30-100/SS	PTA150-30-100/SS/SB	150	M30	100	50	26	35	150	40000	82,29 €
PTA150-30-150/SS	PTA150-30-150/SS/SB	150	M30	150	50	26	35	200	40000	88,12 €
PTA150-30-200/SS	PTA150-30-200/SS/SB	150	M30	200	50	26	35	250	40000	93,00 €
PTA150-30-250/SS	PTA150-30-250/SS/SB	150	M30	250	50	26	35	300	40000	97,87 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

95