

Pied articulé à embase tôle Ø50 Stock Inx Ac

PTA50

Charge maxi. jusqu'à 4 000N

PTA50ss

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Finition brillante ou sablée de la base pour la version inox
- Matières :


Version acier :

Embase : tôle acier zingué C40
Tige : acier zingué livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore

Version inox :

Embase : tôle inox 304 brillante ou sablée
Tige : inox 304 livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore

Nouveau !
version
inox sablée



Options

- Autres dimensions de tige sur demande

REMISES

Qté	1+	15+	20+	25+	40+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Stock*	Prix uni.
brillant	sablé									brillant	1 à 14
Pied acier											
PTA50-10-100	-	50	M10	100	29	14	19	129	4000	✓	14,72 €
PTA50-12-100	-	50	M12	100	29	14	19	129	4000	✓	14,72 €
PTA50-12-150	-	50	M12	150	29	14	19	179	4000	✓	15,87 €
PTA50-16-75	-	50	M16	75	29	16	19	104	4000	✓	15,09 €
PTA50-16-100	-	50	M16	100	29	16	19	129	4000	-	16,13 €
PTA50-16-150	-	50	M16	150	29	16	19	179	4000	-	18,28 €
Pied inox											
PTA50-10-75/SS	PTA50-10-75/SS/SB	50	M10	75	29	14	19	104	4000	✓	15,95 €
PTA50-10-125/SS	PTA50-10-125/SS/SB	50	M10	125	29	14	19	154	4000	✓	18,14 €
PTA50-12-75/SS	PTA50-12-75/SS/SB	50	M12	75	29	14	19	104	4000	✓	15,95 €
PTA50-12-125/SS	PTA50-12-125/SS/SB	50	M12	125	29	14	19	154	4000	✓	18,14 €
PTA50-16-75/SS	PTA50-16-75/SS/SB	50	M16	75	34	13	19	109	4000	✓	18,62 €
PTA50-16-100/SS	PTA50-16-100/SS/SB	50	M16	100	34	13	19	134	4000	-	19,34 €
PTA50-16-150/SS	PTA50-16-150/SS/SB	50	M16	150	34	13	19	184	4000	-	21,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm