

### Vis à œil

- Matière :  
Inox 316
- Aucun marquage sur le produit

### Utilisation

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØM	L	ØA	ØB	CMU (kg)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
PTB6-40/SS	M6	40	12	22	120	0,020	✓	5,03 €
PTB6-60/SS	M6	60	12	22	120	0,030	✓	5,39 €
PTB6-80/SS	M6	80	12	22	120	0,030	✓	5,79 €
PTB8-60/SS	M8	60	14	26	225	0,050	✓	7,03 €
PTB8-80/SS	M8	80	14	26	225	0,055	-	7,70 €
PTB8-100/SS	M8	100	14	26	225	0,060	✓	8,52 €
PTB10-100/SS	M10	100	16	30	375	0,105	✓	13,16 €
PTB12-120/SS	M12	120	16	35	600	0,165	✓	20,71 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm