

Vis à œil

- Matière :

Inox 316

- Aucun marquage sur le produit

Utilisation

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	ØM	L	ØA	ØB	CMU (kg)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
PTB6-40/SS	M6	40	12	22	120	0,020	✓	5,49 €
PTB6-60/SS	M6	60	12	22	120	0,030	✓	5,87 €
PTB6-80/SS	M6	80	12	22	120	0,030	✓	6,31 €
PTB8-60/SS	M8	60	14	26	225	0,050	✓	7,68 €
PTB8-80/SS	M8	80	14	26	225	0,055	✓	8,40 €
PTB8-100/SS	M8	100	14	26	225	0,060	✓	9,29 €
PTB10-100/SS	M10	100	16	30	375	0,105	✓	14,38 €
PTB12-120/SS	M12	120	16	35	600	0,165	✓	22,62 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm