



Pied articulé oscillant inox

Charge maxi jusqu'à 25 000N



- Pied articulé oscillant Teknohygienic
- Matières :
 - Embase inox 304
 - Tige inox 304
 - Semelle caoutchouc NBR dureté 90°shore


Spécial agroalimentaire

Avantages

- Norme 3A : conçues pour les industries laitières, alimentaires et pharmaceutiques répondants aux règles d'hygiène strictes.
- Pied sans aspérité et joint racleur entre la tige et l'écrou et autour de la rotule pour éviter l'accumulation de saleté ou la rétention d'eau.
- Parfait pour un lavage à l'eau et aux produits chimiques
- Approuvé USDA



Empêche la rétention d'eau



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Course de réglage	ØM	A	B	ØD	SW	ØD1	ØD2	G	CH2	H1	H2	H3	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PTK80-16-140/SS	M16	45	53	140	80	13	24	60	25	20	193	114	159	20000	78,35 €
PTK80-16-190/SS	M16	70	53	190	80	13	24	85	25	20	243	139	209	20000	94,05 €
PTK80-20-140/SS	M20	45	53	140	80	17	30	60	25	26	193	114	159	20000	82,28 €
PTK80-20-142/SS	M20	55	53	142	80	17	30	70	25	26	195	123	178	20000	85,00 €
PTK80-20-190/SS	M20	70	53	190	80	17	30	85	25	26	243	139	209	20000	94,91 €
PTK80-24-140/SS	M24	45	53	140	80	20	35	60	25	30	193	114	159	20000	89,45 €
PTK80-24-190/SS	M24	70	53	190	80	20	35	85	25	30	243	139	209	20000	101,40 €
PTK100-16-140/SS	M16	45	56	140	100	13	24	60	28	20	196	117	162	25000	82,10 €
PTK100-16-190/SS	M16	70	56	190	100	13	24	85	28	20	246	142	212	25000	97,82 €
PTK100-20-140/SS	M20	45	56	140	100	17	30	60	28	26	196	117	162	25000	86,04 €
PTK100-20-190/SS	M20	70	56	190	100	17	30	85	28	26	246	142	212	25000	98,66 €
PTK100-24-140/SS	M24	45	56	140	100	20	35	60	28	30	196	117	162	25000	93,20 €
PTK100-24-190/SS	M24	70	56	190	100	20	35	85	28	30	246	142	212	25000	105,16 €
PTK100-30-135/SS	M30	40	56	135	100	26	42	60	28	36	191	117	157	25000	102,41 €
PTK100-30-185/SS	M30	65	56	185	100	26	42	85	28	36	241	142	207	25000	111,97 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel