

#### - Pied articulé oscillant Teknohygienic

#### - Matières :

Embase inox 304

Tige inox 304

Semelle caoutchouc NBR dureté 90°shore


**Spécial agroalimentaire**

*Empêche la rétention d'eau*

**inox**

#### Avantages

- Norme 3A : conçues pour les industries laitières, alimentaires et pharmaceutiques répondant aux règles d'hygiène strictes.
- Pied sans aspérité et joint racleur entre la tige et l'écrou et autour de la rotule pour éviter l'accumulation de saleté ou la rétention d'eau.
- Parfait pour un lavage à l'eau et aux produits chimiques
- Approuvé USDA



#### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Course de réglage	ØM	E	A	B	ØD	SW	ØD1	ØD2	G	CH	H1	H2	H3	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PTK80-16-140/SS	M16	45	53	140	80	13	24	60	25	20	193	114	159	20000	84,87 €	
PTK80-16-190/SS	M16	70	53	190	80	13	24	85	25	20	243	139	209	20000	101,89 €	
PTK80-20-140/SS	M20	45	53	140	80	17	30	60	25	26	193	114	159	20000	89,12 €	
PTK80-20-142/SS	M20	55	53	142	80	17	30	70	25	26	195	123	178	20000	92,07 €	
PTK80-20-190/SS	M20	70	53	190	80	17	30	85	25	26	243	139	209	20000	102,81 €	
PTK80-24-140/SS	M24	45	53	140	80	20	35	60	25	30	193	114	159	20000	96,89 €	
PTK80-24-190/SS	M24	70	53	190	80	20	35	85	25	30	243	139	209	20000	109,84 €	
PTK100-16-140/SS	M16	45	56	140	100	13	24	60	28	20	196	117	162	25000	88,93 €	
PTK100-16-190/SS	M16	70	56	190	100	13	24	85	28	20	246	142	212	25000	105,96 €	
PTK100-20-140/SS	M20	45	56	140	100	17	30	60	28	26	196	117	162	25000	93,20 €	
PTK100-20-190/SS	M20	70	56	190	100	17	30	85	28	26	246	142	212	25000	106,86 €	
PTK100-24-140/SS	M24	45	56	140	100	20	35	60	28	30	196	117	162	25000	100,96 €	
PTK100-24-190/SS	M24	70	56	190	100	20	35	85	28	30	246	142	212	25000	113,92 €	
PTK100-30-135/SS	M30	40	56	135	100	26	42	60	28	36	191	117	157	25000	110,94 €	
PTK100-30-185/SS	M30	65	56	185	100	26	42	85	28	36	241	142	207	25000	121,28 €	

Dimensions en mm



# Pied articulé oscillant fixable inox

Charge maxi jusqu'à 25 000N



PTKFss


- Pied articulé oscillant Teknohygienic
- Matières :
  - Embase inox 304
  - Tige inox 304
  - Ecrou borgne inox 304
- Semelle caoutchouc NBR dureté 90° shore

## Avantages

- Norme 3A : conçues pour les industries laitières, alimentaires et pharmaceutiques répondants aux règles d'hygiène strictes.
- Pied sans aspérité et joint raqueur entre la tige et l'écrou pour éviter l'accumulation de saleté ou la rétention d'eau
- Parfait pour un lavage à l'eau et aux produits chimiques.

## Info.

- Penser à commander l'écrou borgne **PTKF-M12/SS** conforme à la norme 3A



## REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Course de réglage	ØM	E	A	B	ØD	SW	ØD1	D2	CH	H2	H3	H1	I	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PTKF80-16-140/SS	M16	45	53	140	80	13	24	60	20	114	159	193	54	20000	103,04 €	
PTKF80-16-190/SS	M16	70	53	190	80	13	24	85	20	139	209	243	54	20000	105,96 €	
PTKF80-20-140/SS	M20	45	53	140	80	17	30	60	26	114	159	193	54	20000	93,20 €	
PTKF80-20-142/SS	M20	55	53	142	80	17	30	70	26	123	178	195	54	20000	96,16 €	
PTKF80-20-190/SS	M20	70	53	190	80	17	30	85	26	139	209	243	54	20000	106,86 €	
PTKF80-24-140/SS	M24	45	53	140	80	20	35	60	30	114	159	193	54	20000	96,78 €	
PTKF80-24-190/SS	M24	70	53	190	80	20	35	85	30	139	209	243	54	20000	113,92 €	
PTKF100-16-140/SS	M16	45	56	140	100	13	24	60	20	117	162	196	69	25000	94,10 €	
PTKF100-16-190/SS	M16	70	56	190	100	13	24	85	20	142	212	246	69	25000	111,13 €	
PTKF100-20-140/SS	M20	45	56	140	100	17	30	60	26	117	162	196	69	25000	98,37 €	
PTKF100-20-190/SS	M20	70	56	190	100	17	30	85	26	142	212	246	69	25000	112,05 €	
PTKF100-24-140/SS	M24	45	56	140	100	20	35	60	30	117	162	196	69	25000	106,15 €	
PTKF100-24-190/SS	M24	70	56	190	100	20	35	85	30	142	212	246	69	25000	119,08 €	
PTKF100-30-135/SS	M30	40	56	135	100	26	42	60	36	117	157	191	69	25000	116,12 €	
PTKF100-30-185/SS	M30	65	56	185	100	26	42	85	36	142	207	241	69	25000	126,47 €	

### Ecrou borgne M12

PTKF-M12/SS M12 17

13,94 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC


Tome ① 2021

① 401


# Pied articulé oscillant **inox**

PTKss **A**  
**3**


## Instructions de montage




Graisser le joint et le filetage avec de la graisse alimentaire



Visser pour la mise à hauteur du pied (délester la machine)




Visser la douille afin de mettre en contact le joint supérieur avec le bas de la machine




Le filetage doit être entièrement recouvert par la douille


## Conseils de nettoyage



Rincer à l'eau (température max. 40°C)



Appliquer le détergent Alcalin (température max. 90°C) et laisser agir 10 min



Rinçage 8-12 bars (max 100°C) Inclinaison à 45° du jet à 300 mm mini. pour ne pas endommager les joints