Pour poulie trapézoïdale

PowerTwist Plus PTP

PowerTwist Plus est conçu pour exceller dans des applications où les courroies transporteuses classiques ne conviennent pas ou sont difficiles à monter. PowerTwist Plus offre de nombreux avantages:

- ***Montage rapide et aisé***
  Les immobilisations ne se comptent plus en heures mais en minutes. PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site et assemblé à la main. Il n'est pas nécessaire de démonter l'équipement ou de recourir à des outils d'assemblage ou de soudage.
- ***Longévité***
  PowerTwist Plus produit de hautes performances même dans des conditions exigeantes. La courroie est très résistante aux températures extrêmes (au-dessus de 100°C), à l'abrasion, à l'exposition aux huiles, à la graisse, à l'eau, à la vapeur et aux solvants et produits industriels courants.
- ***Maintenance minime***
  La remise en tension est minimale et il n'y a pas besoin de lubrification.
- ***Réduction de bruit***
  La conception de PowerTwist Plus permet la réduction du bruit de fonctionnement jusqu'à 50%.
- ***Grandes longueurs***
  PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée qui permet d'avoir des entraxes longs dans des applications de transport.
- ***Stock réduit***
  PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site ; il n'est donc plus nécessaire de détenir de grandes quantités de courroies de longueurs différentes.
- ***Ne marque pas***
  PowerTwist Plus ne laisse aucune marque ni tache sur le produit transporté.

Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Section de courroie	Longueur (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
PTP-Z/10	Z/10	2000	✔	105,60 €
PTP-A/13	A/13	2000	✔	107,57 €
PTP-B/17	B/17	2000	✔	124,92 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*