
Disque tendeur pour chaîne

Acier ou plastique


DTR


- ***Pignon tendeur forme disque***
- *Avec roulement à billes*
- *Graissé à vie*
- *Matières :*
  Pignon acier XC38 zingué bichromaté
  Pignon plastique PA6 chargé 30% fibres de verre
  Roulement acier
- *Vitesse maxi. 70m/min*
- *T° d'utilisation : -30°C à +80°C*



Accessoires

- *A utiliser avec des chaînes* ***SBR*** *(tome 4 p.122)*





REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Pas	Z Norme dents	ØExt	ØPrim	B1	Roulement	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Acier								
DTR-06B1-21	9,525	06B1 21	68,00	63,90	5,30	203KRR	✔	12,98 €
DTR-08B1-16	12,7	08B1 16	69,50	65,10	7,20	203KRR	✔	13,72 €
DTR-10B1-15	15,875	10B1 15	83,00	76,36	9,10	203KRR	✔	16,28 €
DTR-12B1-13	19,05	12B1 13	87,50	79,59	11,10	203KRR	-	17,66 €
DTR-12B1-15	19,05	12B1 15	99,80	91,63	11,10	203KRR	✔	19,20 €
Plastique								
DTR-06B1-21/Z	9,525	06B1 21	68,00	63,90	5,30	203KRR	-	19,83 €
DTR-08B1-16/Z	12,7	08B1 16	69,50	65,10	7,20	203KRR	-	20,64 €
DTR-10B1-15/Z	15,875	10B1 15	83,00	76,36	9,10	203KRR	-	21,69 €
DTR-12B1-13/Z	19,05	12B1 13	87,50	79,59	11,10	203KRR	-	23,66 €
DTR-12B1-15/Z	19,05	12B1 15	99,80	91,63	11,10	203KRR	-	25,50 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Pignon tendeur pour chaîne

PTR

Pour applications courantes


Bon rapport qualité / prix




- **Pignon tendeur pour chaîne utilisable avec le bras universel BTE**
- Avec roulements à billes
- Graissé à vie
- Matière : écrou, vis et pignon en acier bichromaté
- Vitesse maxi : 70m/min
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C

Accessoires

- Bras **BTE** **(tome 4 p.142)**





REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pas	Nb. de dents Z	S	ØdM	ØD	A	B	C	E	F	L	Taille du bras	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Pour chaîne simple														
PTR-04B1	6,000	15	2,6	M6	6	7	15	4	6	6	28	BTE2	✔	27,55 €
PTR-05B1	8,000	14	2,8	M8	8	7,5	16	4	7	8	30	BTE2	-	25,12 €
PTR-06B1	9,525	17	5,3	M10	12	12	22	7	10	10	44	BTE3	✔	17,50 €
PTR-08B1	12,700	17	7,2	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	19,33 €
PTR-10B1	15,800	16	9,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	25,10 €
PTR-12B1	19,050	14	11,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	28,84 €

Références	Pas	Nb. de dents Z	ØdM	ØD	A	B	G	F	K	Taille du bras	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Pour chaîne double												
PTR-06B2	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	35	BTE4	-	42,61 €
PTR-08B2	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	44	BTE5	-	50,12 €
PTR-10B2	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	46	BTE6	-	72,71 €
PTR-12B2	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	49	BTE6	-	82,72 €
Pour chaîne triple												
PTR-06B3	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	45	BTE4	-	57,67 €
PTR-08B3	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	58	BTE5	-	75,22 €
PTR-10B3	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	64	BTE6	-	107,83 €
PTR-12B3	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	64	BTE6	-	112,87 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Pignon tendeur pour chaîne inox

Pour milieux agressifs


PTRss

- ***Pignon tendeur pour chaîne utilisable avec les bras universels BTE/SS***
- *Avec roulements à billes inox étanches*
- *T° d'utilisation : jusqu'à +100°C*
- *Vitesse maxi. : 70 m/min.*
- *Matière :*
  Axe et pignon inox 304L
  Visserie inox A2



Accessoires

- *Bras* ***BTE/SS (tome 4 p.143)***



EN STOCK*
Sinon contactez-nous uniquement sur Simple

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pas	Nb. de dents Z	W	ØM	A	B	L	ØP	ØE	Taille du bras	Prix Uni. 1 à 2
Simple											
PTR-06B1/SS	9,525	15	5,3	M10	9	-	55	45,81	49,3	BTE3/BTE4	42,72 €
PTR-08B1/SS	12,700	15	7,2	M10	9	-	55	61,09	65,5	BTE4	52,60 €
PTR-10B1/SS	15,800	15	9,1	M12	12	-	80	76,36	83,0	BTE5	67,55 €
PTR-12B1/SS	19,050	15	11,1	M12	12	-	80	91,63	99,8	BTE5	100,46 €
Double											
PTR-06B2/SS	9,525	15	5,3	M10	9	10,24	55	45,81	49,3	BTE4	78,64 €
PTR-08B2/SS	12,700	15	7,2	M10	9	13,92	60	61,09	65,5	BTE4	98,36 €
PTR-10B2/SS	15,800	15	9,1	M12	12	16,59	80	76,36	83,0	BTE5	127,10 €
PTR-12B2/SS	19,050	15	11,1	M12	12	19,46	80	91,63	99,8	BTE5	193,50 €
Triple											
PTR-06B3/SS	9,525	15	5,3	M10	9	10,24	60	45,81	49,3	BTE4	95,52 €
PTR-08B3/SS	12,700	15	7,2	M12	9	13,92	80	61,09	65,5	BTE5	137,11 €
PTR-10B3/SS	15,800	15	9,1	M12	12	16,59	80	76,36	83,0	BTE5	174,04 €
PTR-12B3/SS	19,050	15	11,1	M20	15	19,46	120	91,63	99,8	BTE6	228,81 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*