

PW_{DL}
PSW_{DL}

Couple roue et vis sans fin

Vis sans fin Delrin ou Peek



Module
1,0

- **Qualité grade 8e25 DIN 3974**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
Delrin POM (Blanc)
Peek GF30® (Marron clair)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

Info.


- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

plastique



PWDL Vis alésée

2 x M4 à 90°



PSWDL Vis arbrée

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Nombre de filets	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek		Delrin	Peek
Vis alésée				
PW1.0-1DL	PW1.0-1PK	1	47,12 €	Sur demande
PW1.0-2DL	PW1.0-2PK	2	49,68 €	Sur demande
PW1.0-3DL	PW1.0-3PK	3	54,82 €	Sur demande
PW1.0-4DL	PW1.0-4PK	4	56,48 €	Sur demande
Vis arbrée				
PSW1.0-1DL	PSW1.0-1PK	1	76,24 €	Sur demande
PSW1.0-2DL	PSW1.0-2PK	2	78,16 €	Sur demande
PSW1.0-3DL	PSW1.0-3PK	3	83,69 €	Sur demande
PSW1.0-4DL	PSW1.0-4PK	4	84,90 €	Sur demande

Dimensions en mm

Couple roue et vis sans fin

PWGDL


Roue Delrin

Module
1,0

- Qualité grade 8e25 DIN 3974
- Angle de pression : 20°
- Matière : Delrin POM (Blanc)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

Options

- Matière Peek GF30® (Marron clair) nous consulter
- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille



Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue : ex. vis PW1.0-4DL, roue PWG1.0-15-4DL

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références	Nbre dents	a	ØD	ØDa	ØDe	Alésage ØA	ØM	Jeu théorique (mm) Max. - Min.	Couple (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
PWG1.0-15-1DL	15	15,00	15	17	18	5	12	0,112 - 0,042	1,03	32,42 €
PWG1.0-16-1DL	16	15,50	16	18	19	5	12	0,112 - 0,042	1,16	33,18 €
PWG1.0-17-1DL	17	16,00	17	19	20	5	12	0,112 - 0,042	1,29	33,41 €
PWG1.0-18-1DL	18	16,50	18	20	21	5	12	0,112 - 0,042	1,43	33,81 €
PWG1.0-19-1DL	19	17,00	19	21	22	5	12	0,112 - 0,042	1,57	33,91 €
PWG1.0-20-1DL	20	17,50	20	22	23	5	12	0,112 - 0,042	1,73	34,09 €
PWG1.0-21-1DL	21	18,00	21	23	24	5	12	0,112 - 0,042	1,88	34,30 €
PWG1.0-22-1DL	22	18,50	22	24	25	5	12	0,114 - 0,040	2,05	34,66 €
PWG1.0-23-1DL	23	19,00	23	25	26	5	12	0,114 - 0,040	2,22	34,99 €
PWG1.0-24-1DL	24	19,50	24	26	27	6	20	0,114 - 0,040	2,40	35,99 €
PWG1.0-25-1DL	25	20,00	25	27	28	6	20	0,114 - 0,040	2,58	37,51 €
PWG1.0-26-1DL	26	20,50	26	28	29	6	20	0,114 - 0,040	2,77	37,96 €
PWG1.0-27-1DL	27	21,00	27	29	30	6	20	0,114 - 0,040	2,96	38,69 €
PWG1.0-28-1DL	28	21,50	28	30	31	6	20	0,114 - 0,040	3,16	38,95 €
PWG1.0-29-1DL	29	22,00	29	31	32	8	25	0,114 - 0,040	3,37	39,62 €
PWG1.0-30-1DL	30	22,50	30	32	33	8	25	0,114 - 0,040	3,58	40,18 €
PWG1.0-35-1DL	35	25,00	35	37	38	8	25	0,114 - 0,040	4,72	48,55 €
PWG1.0-40-1DL	40	27,50	40	42	43	10	35	0,114 - 0,040	6,00	57,00 €
PWG1.0-45-1DL	45	30,00	45	47	48	10	35	0,114 - 0,040	7,42	66,13 €
PWG1.0-48-1DL	48	31,50	48	50	51	10	35	0,116 - 0,038	8,34	70,75 €
PWG1.0-50-1DL	50	32,50	50	52	53	10	35	0,116 - 0,038	8,97	76,17 €
PWG1.0-52-1DL	52	33,50	52	54	55	10	35	0,136 - 0,048	9,63	77,36 €
PWG1.0-55-1DL	55	35,00	55	57	58	10	35	0,136 - 0,048	10,65	80,02 €
PWG1.0-60-1DL	60	37,50	60	62	63	10	40	0,136 - 0,048	12,45	83,85 €
PWG1.0-65-1DL	65	40,00	65	67	68	10	40	0,136 - 0,048	14,38	90,73 €
PWG1.0-70-1DL	70	42,50	70	72	73	10	40	0,136 - 0,048	16,44	97,93 €
PWG1.0-75-1DL	75	45,00	75	77	78	10	40	0,136 - 0,048	18,61	102,67 €
PWG1.0-80-1DL	80	47,50	80	82	83	10	50	0,136 - 0,048	20,90	124,55 €

Au choix : toute roue de 15 dents jusqu'à 80 dents

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 375