

## PX PO

## Acier

### Poignée PX399-BR :


- La platine et l'anneau de poignée ne sont pas solidaires
- Platine : cambrée, métal de 10/10e
- Anneau : fil clair plié Ø4,9mm

### Poignée PO301-ZB :


- Faible encombrement en hauteur
- L'anneau est solidaire de la platine
- Platine : emboutie, métal de 15/10e, 5 trous de fixation Ø5,5mm
- Anneau : fil Ø8mm en acier
- Éléments d'assemblage : 4 rivets forés Ø3 x 4 en alliage léger




Poignée PX399-BR




Poignée PO301-ZB



PX399-BR



PO301-ZB



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	Finition	Fixation	Charge maxi par poignée (kgf)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Poignée de portage ordinaire</b>						
PX399-BR	Brut	Avec trou	-	0,049	✓	1,33 €
<b>Poignée latérale à contreplaqué</b>						
PO301-ZB	Zingué blanc	Avec trou	60	0,023	✓	7,84 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm