

Rondelle à portée sphérique **DIN6319** **Inx** **DIN** **Stock**

Pour vis M6 à M12


RCC
RCX

- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe


- Matière :
Inox 1,4305

Avantages


- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis



Rondelle convexe RCX



Rondelle concave RCC



Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour vis	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Charge statique maxi (kN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Rondelle convexe										
RCX-6/SS	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	✓	1,81 €
RCX-8/SS	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	✓	2,45 €
RCX-10/SS	M10	10,5	21	-	0,8	4,0	15	26	✓	3,34 €
RCX-12/SS	M12	13,0	24	-	1,1	4,6	17	38	✓	3,99 €
Rondelle concave										
RCC-6/SS	M6	7,1	12	11,0	-	2,8	-	9	✓	1,84 €
RCC-8/SS	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	✓	2,62 €
RCC-10/SS	M10	12,0	21	18,5	-	4,2	-	26	✓	3,54 €
RCC-12/SS	M12	14,2	24	20,0	-	5,0	-	38	✓	4,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm