


Ridoir à 2 chapes **inox**

Inx **Stock****RDCss****Diamètre 5mm à 20mm**

- Ridoir à 2 chapes soudées
- Matière :
Inox 316
- Livré avec contre-écrous montés

Utilisation

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Taille	Filetage	ØC	B	E	L1	L2	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
RDC-5/SS	5	M5	5	6,5	8,0	126	190	150	0,056	✓	16,63 €
RDC-6/SS	6	M6	6	7,5	7,7	136	211	250	0,076	✓	18,49 €
RDC-8/SS	8	M8	8	11,0	9,4	170	255	360	0,154	✓	26,04 €
RDC-10/SS	10	M10	9	12,0	14,0	195	280	500	0,260	✓	33,58 €
RDC-12/SS	12	M12	12	14,0	20,0	260	380	650	0,536	✓	46,36 €
RDC-14/SS	14	M14	12	15,0	22,0	300	430	790	0,720	-	60,45 €
RDC-16/SS	16	M16	16	21,0	24,0	315	455	980	1,086	-	87,09 €
RDC-20/SS	20	M20	20	28,0	38,0	410	560	1300	2,124	-	129,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

316**Tome 1 2016****HPC**www.hpceurope.com**Tél/****0 825 88 5000**Service 0,15 € / min
+ prix appel