

Rondelle d'étanchéité EPDM bleu

Hygienic Usit®

RDE-BHUSS

- Rondelle d'étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.
- Matière :
 - Inox 1.4404 (316L)
 - Joint caoutchouc: 75 Fluoroprene XP 45 bleu

Avantages

- La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure toute contamination par des germes ou des bactéries.

Utilisation

- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments.
- Les matériaux d'étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.




Application

- Pour les exigences particulières, comme les liquides très gras et corrosifs ou les températures très élevées, qui peuvent par exemple apparaître lors du nettoyage des installations.

Attention

- La rondelle Hygienic Usit® ne garantit l'étanchéité sans zone morte au niveau du raccord vissé qu'en cas d'utilisation de vis ou d'écrous de la gamme hygienic Usit®.

Pour milieux agressifs



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	S	Assorti aux vis et écrou	Prix Uni. 1 à 4
RDE-4B/HUSS	4,2	9,7	1	M3/M4	10,56 €
RDE-5B/HUSS	5,2	10,7	1	M5	10,42 €
RDE-6B/HUSS	6,2	13,1	1	M6	10,96 €
RDE-8B/HUSS	8,2	16,9	1	M8	14,00 €
RDE-10B/HUSS	10,2	21,2	1,5	M10	16,22 €
RDE-12B/HUSS	12,2	25,5	1,5	M12	16,80 €
RDE-16B/HUSS	16,2	33,9	1,5	M16	25,51 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC SUPPLÉMENT 2019

39