


Règle en aluminium

Avec perçage

REGP

- Règle rigide en aluminium avec perçages


- Section 15 x 2 mm
- Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire
- Graduation profonde gravée au laser
- Matière :
Aluminium anodisé, noir



Info.

Options sur quantité mini :

- Autres longueurs
- Graduations et position du point zéro modifiables



REMISES

Qté	1+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Position d'implantation	Point zéro	Division	Graduation	L (mm)	Prix Uni. 1 à 24
Règlette horizontale avec perçage						
REGP1-250HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	250	22,49 €
REGP1-500HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	500	31,52 €
REGP1-750HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	750	47,61 €
REGP1-1000HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	1000	74,58 €
Règlette verticale avec perçage						
REGP1-250VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	250	22,49 €
REGP1-500VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	500	31,52 €
REGP1-750VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	750	47,61 €
REGP1-1000VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	1000	74,58 €
Vernier avec perçage						
REGP-VER-HD	horizontale	à gauche	-	en haut	-	14,38 €
REGP-VER-VB	verticale	en haut	-	à droite	-	14,38 €
Point zéro avec perçage						
REGP-PZ-H	horizontale	-	-	-	-	10,98 €
REGP-PZ-V	verticale	-	-	-	-	10,98 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

161