

- Réducteur idéal pour l'agroalimentaire
- Rapport 7,5:1 à 60:1
- Réduction 2 étages
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec graisse alimentaire
- Rendement 92%
- Matières :
Carter inox 316






Accessoires

- Idéal pour moteur 4 pôles DER pour former un motoréducteur
- Bras de réaction pieds et capot de protection

Info

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière.



Arbre de sortie

Dimensions brides

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Bride 71B14	14	5	16,3	105	85	70	112,5	7
Bride 80B14	19	6	21,8	120	100	80	132,5	7
Bride 90B14	24	8	27,3	140	115	95	132,5	9

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références			Rapport de réduction nominal	Rapport de réduction réel	Prix Uni.
Bride 71B14	Bride 80B14	Bride 90B14			
	RFK38B-7.5-80B14/SS	RFK38B-7.5-90B14/SS	7,5	7,6	1 051,61 €
	RFK38B-10-80B14/SS	RFK38B-10-90B14/SS	10	10,5	1 051,61 €
	RFK38B-12-80B14/SS	RFK38B-12-90B14/SS	12,5	12,67	1 051,61 €
RFK38B-15-71B14/SS	RFK38B-15-80B14/SS	RFK38B-15-90B14/SS	15	14,67	1 051,61 €
RFK38B-20-71B14/SS	RFK38B-20-80B14/SS	RFK38B-20-90B14/SS	20	20,25	1 051,61 €
RFK38B-25-71B14/SS	RFK38B-25-80B14/SS	RFK38B-25-90B14/SS	25	24,44	1 051,61 €
RFK38B-30-71B14/SS	RFK38B-30-80B14/SS	RFK38B-30-90B14/SS	30	30,31	1 051,61 €
RFK38B-40-71B14/SS	RFK38B-40-80B14/SS		40	39,29	1 051,61 €
RFK38B-50-71B14/SS	RFK38B-50-80B14/SS		50	48,71	1 051,61 €
RFK38B-60-71B14/SS	RFK38B-60-80B14/SS		60	60,5	1 051,61 €

Dimensions en mm