





- Pied pour réducteur RFK
- Montage vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- Vendu par paire
- Matière :
Inox 316



Montage vers l'intérieur



Montage vers l'extérieur

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Références	L1 pour bride				Prix Uni.
	63B5	71B14	80B14	90B14	
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

Dimensions en mm