

Inx Réducteur inox à roue et vis sans fin

Couple jusqu'à 80Nm

RFV50

- Réducteur idéal pour l'agroalimentaire
- Rapport 7,5:1 à 100:1
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec graisse alimentaire
- T° d'utilisation : -20°C à +40°C
- Matière :
carter inox 316

Accessoires


- Idéal pour moteur 4 pôles DER pour former un motoréducteur
- Bras de réaction, pieds et capot de protection

Info.

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière



Spécial agroalimentaire



Dimensions bride

	ØD	ØP	ØM	ØN
Bride 63B14	11	90	75	60
Bride 71B14	14	105	85	70
Bride 80B14	19	120	100	80

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Bride 63B14	Références		Rapport de réduction	Irréversibilité	Prix Uni.
	Bride 71B14	Bride 80B14			
-	RFV50-7,5-71B14/SS	RFV50-7,5-80B14/SS	7,5	Non	615,49 €
-	RFV50-10-71B14/SS	RFV50-10-80B14/SS	10	Non	615,49 €
-	RFV50-15-71B14/SS	RFV50-15-80B14/SS	15	Non	615,49 €
-	RFV50-20-71B14/SS	RFV50-20-80B14/SS	20	Aléatoire	615,49 €
-	RFV50-25-71B14/SS	RFV50-25-80B14/SS	25	Aléatoire	615,49 €
-	RFV50-30-71B14/SS	RFV50-30-80B14/SS	30	Oui	615,49 €
-	RFV50-40-71B14/SS	-	40	Oui	615,49 €
RFV50-50-63B14/SS	RFV50-50-71B14/SS	-	50	Oui	615,49 €
RFV50-60-63B14/SS	RFV50-60-71B14/SS	-	60	Oui	615,49 €
RFV50-80-63B14/SS	RFV50-80-71B14/SS	-	80	Oui	615,49 €
RFV50-100-63B14/SS	-	-	100	Oui	615,49 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 307