

Joint d'étanchéité linéaire




RJA

PVC / EPDM


- Joint d'étanchéité linéaire vendu en rouleau
- Se clipse sur une tôle ou une paroi fine

Caractéristiques de l'EPDM seul


- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable




RJA00-28



RJA10-11



RJAA0-02



RJAA0-01

REMISES pour 5m pour 50m et 100m

Qté	1+	5+	50+	Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande	Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA00-28/5	EPDM noir	5 mètres	✓	29,44 €
RJA00-28/100	EPDM noir	100 mètres	-	471,82 €
RJA10-11/5	PVC / EPDM noir	5 mètres	✓	38,27 €
RJA10-11/100	PVC / EPDM noir	100 mètres	-	611,92 €
RJAA0-01/5	PVC / EPDM noir	5 mètres	✓	46,38 €
RJAA0-01/50	PVC / EPDM noir	50 mètres	-	371,06 €
RJAA0-02/5	EPDM noir	5 mètres	✓	39,51 €
RJAA0-02/50	EPDM noir	50 mètres	-	315,77 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm