



- Joint d'étanchéité linéaire vendu en rouleau
- Se clipse sur une tôle ou une paroi fine

Caractéristiques de l'EPDM


- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA10-03



RJA10-10



RJA00-25

REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

REMISES pour 25m et 50m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA10-03/5	EPDM noir	5 mètres	✓	36,81 €
RJA10-03/25	EPDM noir	25 mètres	-	147,39 €
RJA10-10/5	EPDM noir	5 mètres	✓	38,27 €
RJA10-10/25	EPDM noir	25 mètres	✓	152,90 €
RJA00-25/5	EPDM noir	5 mètres	✓	36,81 €
RJA00-25/50	EPDM noir	50 mètres	✓	294,88 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel