



- Joint d'étanchéité linéaire  
vendu en rouleau

### Caractéristiques de l'EPDM

- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA11-27



RJA90-38

### REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

### REMISES pour 50m et 100m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA11-27/5	EPDM noir	5 mètres	✓	20,82 €
RJA11-27/100	EPDM noir	100 mètres	-	333,70 €
RJA90-38/5	EPDM noir	5 mètres	✓	38,53 €
RJA90-38/50	EPDM noir	50 mètres	-	308,62 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm