




- Pour arbre de diamètre 6mm à 50mm
- Avec cage extérieure cylindrique
- Sans joints racleurs
- Matière : Acier
- T° d'utilisation : -20°C à +120°C

Montage

- Utiliser des rails de dureté 40 HRC minimum
- Arbre tolérance g6, h6



Exemple d'utilisation



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	


Références	Ød	ØD	B	C	ØF	Charge statique Co (N)	Charge dynamique C (N)	Maxi. sur le rail (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
NAST-6	6	19	10	9,8	10	4550	4160	3550	17,8	✓	20,35 €
NAST-8	8	24	10	9,8	12	5890	5650	3980	28,0	✓	21,20 €
NAST-10	10	30	12	11,8	14	9680	9790	5610	49,5	✓	22,38 €
NAST-12	12	32	12	11,8	16	10900	10500	5990	58,0	✓	23,09 €
NAST-15	15	35	12	11,8	20	14300	12400	6550	62,0	-	23,91 €
NAST-17	17	40	16	15,8	22	20900	17600	10900	109,0	✓	25,50 €
NAST-20	20	47	16	15,8	25	24500	19400	12800	157,0	✓	28,55 €
NAST-25	25	52	16	15,8	30	28400	20800	14100	180,0	✓	30,60 €
NAST-30	30	62	20	19,8	38	45400	30500	22100	320,0	-	35,27 €
NAST-35	35	72	20	19,8	42	50600	32400	25700	440,0	-	36,31 €
NAST-40	40	80	20	19,8	50	61100	35900	26900	530,0	✓	45,25 €
NAST-45	45	85	20	19,8	55	66400	37400	28500	580,0	-	48,60 €
NAST-50	50	90	20	19,8	60	71700	38900	30200	635,0	-	55,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Pour arbre de diamètre 7mm à 60mm
- Avec cage extérieure cylindrique
- Sans joints racleurs
- Matière :
- T° d'utilisation : -20°C à +120°C

Montage

- Utiliser des rails de dureté 40 HRC minimum
- Arbre tolérance g6, h6
Dureté 58-64 HRC, Ra 0,2



Exemple d'utilisation



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Ø arbre	ØD	C	Charge statique Co (N)	Charge dynamique C (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
RNAS-5	7	16	7,8	2390	2710	8,9	✓	14,25 €
RNAS-6	10	19	9,8	4550	4160	13,9	✓	15,46 €
RNAS-8	12	24	9,8	5890	5650	23,5	✓	16,10 €
RNAS-10	14	30	11,8	9680	9790	42,5	-	16,69 €
RNAS-12	16	32	11,8	10900	10500	49,5	-	17,74 €
RNAS-15	20	35	11,8	14300	12400	50,0	✓	18,47 €
RNAS-17	22	40	15,8	20900	17600	90,0	-	18,44 €
RNAS-20	25	47	15,8	24500	19400	135,0	-	20,33 €
RNAS-25	30	52	15,8	28400	20800	152,0	-	22,83 €
RNAS-30	38	62	19,8	45400	30500	255,0	-	25,56 €
RNAS-35	42	72	19,8	50600	32400	375,0	-	28,23 €
RNAS-40	50	80	19,8	61100	35900	420,0	-	33,24 €
RNAS-45	55	85	19,8	66400	37400	460,0	-	34,11 €
RNAS-50	60	90	19,8	71700	38900	500,0	-	38,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm