


- Rigide en torsion
- Très adapté à la transmission de couples importants
- Sans entretien
- Usure faible
- Constitué de 3 pièces
- Denture bombée
- Matières :
  - Manchon : nylon
  - Moyeu : acier fritté
- T° d'utilisation : -25°C à +100°C
- Alésage fini H7 et rainure selon DIN 6885/1-JS9
- Montage par emboîtement axial



Fixation par vis de pression et rainure de clavette\*\*

### Options

- Modifications d'alésages (avec supplément)
- Alésage conique
- Alésage cotes pouce pour pompes hydrauliques



### Info.

- \*\*Sauf pour accouplements pleins
- Livré non assemblé

✓ ALÉSAGES STANDARD EN STOCK

Références	K	E	L	P	M	ØD	ØG	Vis	T	ØA Standard	ØA en option	ØA maxi.
RTK-M-14	23	4	50	37	6,5	25	40	M5	6	12	8, 9, 10, 11, 13, 14, 15	15
RTK-M-19	25	4	54	37	8,5	32	48	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	20
RTK-M-24	26	4	56	41	7,5	36	52	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24	24
RTK-M-28	40	4	84	46	19,0	44	66	M8	10	-	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28	28
RTK-M-32	40	4	84	48	18,0	50	76	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32	32
RTK-M-38	40	4	84	48	18,0	58	83	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38	38

Dimensions en mm



## REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Vitesse maxi. (t/min)	Couple alterné (Nm)	Couple Tk (Nm)		Maxi. (Nm)	Mésalignement			Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
			nominal	Maxi.		axial (mm)	radial (mm)	angulaire		Pleins	Alésage stand. et rainure
RTK-M-14	14000	5	10	20	±1	±0,3	±2°	✓	38,10 €	67,80 €	
RTK-M-19	11800	8	16	32	±1	±0,3	±2°	✓	47,86 €	76,37 €	
RTK-M-24	10600	10	20	40	±1	±0,4	±2°	✓	57,25 €	86,46 €	
RTK-M-28	8500	23	45	90	±1	±0,4	±2°	✓	86,32 €	126,72 €	
RTK-M-32	7500	30	60	120	±1	±0,4	±2°	✓	106,01 €	147,27 €	
RTK-M-38	6700	40	80	160	±1	±0,4	±2°	✓	129,38 €	169,87 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel