


Module 0,4-2,0


Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon le module
- Rabotable en longueur de 1m
- Matières :
 - Module 0,4 à 0,7 acier doux
 - Module 0,8 à 2,0 acier 60C40 ou C35/C45
- Erreur totale jusqu'à module 0,7 : 1mm/300mm
- Erreur totale à partir de module 0,8 : 0,1mm/300mm



Option

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	49,66 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	60,59 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	133,52 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	138,00 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	148,51 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	152,76 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	✓	163,72 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm