



- Pour guidage linéaire
- Palier fermé pour douille fermée
- Livré sans douille
- Matière :
Aluminium

Options

- N'oubliez pas la douille voir KB, TK, RJUM



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	Pour arbre		H	C	A	A1 +/-0,15	C1	H1 +/-0,015	H2	A2	ØD1	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
	Ød	ØD											
S2B12	12	22	35,0	20	52	42	10	18	6	30	5,3	✓	23,94 €
S2B16	16	26	40,5	22	56	46	11	22	7	34	5,3	✓	27,09 €
S2B20	20	32	48,0	28	70	58	14	25	8	40	6,4	✓	29,17 €
S2B25	25	40	58,0	40	80	68	20	30	10	50	6,4	✓	37,50 €
S2B30	30	47	67,0	48	88	76	24	35	10	58	6,4	✓	47,94 €
S2B40	40	62	85,0	56	108	94	28	45	12	74	8,4	-	58,38 €
S2B50	50	75	100,0	72	135	116	36	50	12	96	10,5	-	86,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 249