

Palier applique **étanche** agro-alimentaire

SBFop

A 4 points de fixation

NOUVEAU !

- Palier étanche
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières

Boitier inox 316

Roulement Inox 440

Joints hygiéniques bleus optiques et détectables

- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE

Ouvert




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons

Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière

Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire





Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique

DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type de charge (N) | SBF 204 | SBF 205 | SBF 206 | SBF 207 | SBF 208 | SBF 209 | SBF 210 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P | 15950 | 13000 | 18000 | 18500 | 19100 | 19350 | 19650 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P | 10250 | 12150 | 17700 | 18500 | 19250 | 19350 | 19620 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| P | 3650 | 3350 | 3350 | 3520 | 3790 | 3850 | 3990 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre | | | | | | | | | Prix Uni. 1 à 3 |
|-----------|----------|-----|-----|----|------|----|----|----|------|-----------------|
| | ØD | A | E | G | H | L | N | S | Z | |
| SBF204/OP | 20 | 88 | 64 | 15 | 51,9 | 24 | 15 | 12 | 33,0 | 135,74 € |
| SBF205/OP | 25 | 95 | 70 | 15 | 52,4 | 25 | 16 | 12 | 35,5 | 155,14 € |
| SBF206/OP | 30 | 108 | 83 | 15 | 58,7 | 29 | 18 | 12 | 40,0 | 179,38 € |
| SBF207/OP | 35 | 117 | 92 | 17 | 62,4 | 31 | 19 | 14 | 42,5 | 208,46 € |
| SBF208/OP | 40 | 130 | 102 | 17 | 70,7 | 32 | 21 | 16 | 46,0 | 252,10 € |
| SBF209/OP | 45 | 135 | 105 | 18 | 69,2 | 33 | 22 | 16 | 53,7 | 300,58 € |
| SBF210/OP | 50 | 143 | 111 | 20 | 72,7 | 38 | 25 | 16 | 55,0 | 358,75 € |

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2024

www.hpceurope.com

Tel. +33(0)4 37 496 496

Palier applique **étanche** agro-alimentaire

A 4 points de fixation

SBFCL

- **Palier étanche**
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières
 - Boitier inox 316
 - Roulement Inox 440
 - Joints hygiéniques bleus optiques et détectables
- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE

NOUVEAU!

Fermé




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons


Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière



Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire



Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique
DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type de charge (N) | SBF 204 | SBF 205 | SBF 206 | SBF 207 | SBF 208 | SBF 209 | SBF 210 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15950 | 13000 | 18000 | 18500 | 19100 | 19350 | 19650 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10250 | 12150 | 17700 | 18500 | 19250 | 19350 | 19620 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3650 | 3350 | 3350 | 3520 | 3790 | 3850 | 3990 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre | | | | | | | | | Prix Uni. 1 à 3 |
|-----------|----------|-----|-----|----|------|----|----|----|------|--------------------|
| | ØD | A | E | G | H | L | N | S | Z | |
| SBF204/CL | 20 | 88 | 64 | 15 | 54,2 | 24 | 15 | 12 | 33,0 | 126,05 € |
| SBF205/CL | 25 | 95 | 70 | 15 | 54,7 | 25 | 16 | 12 | 35,5 | 140,59 € |
| SBF206/CL | 30 | 108 | 83 | 15 | 61,0 | 29 | 18 | 12 | 40,0 | 174,53 € |
| SBF207/CL | 35 | 117 | 92 | 17 | 64,7 | 31 | 19 | 14 | 42,5 | 198,77 € |
| SBF208/CL | 40 | 130 | 102 | 17 | 70,0 | 32 | 21 | 16 | 46,0 | 237,55 € |
| SBF209/CL | 45 | 135 | 105 | 18 | 71,5 | 33 | 22 | 16 | 53,7 | 286,03 € |
| SBF210/CL | 50 | 143 | 111 | 20 | 71,0 | 38 | 25 | 16 | 55,0 | 353,90 € |

Dimensions en mm

Palier appliqué **étanche** agro-alimentaire

SBFLOP

A 2 points de fixation

NOUVEAU !

- **Palier étanche**
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières
 - Boitier inox 316
 - Roulement Inox 440
 - Joints hygiéniques bleus optiques et détectables
- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons


Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière



Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire



Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique
DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type de charge (N) | SBFL 204 | SBFL 205 | SBFL 206 | SBFL 207 | SBFL 208 | SBFL 209 | SBFL 210 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 11750 | 11375 | 16450 | 16900 | 17350 | 17600 | 17950 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 11000 | 13850 | 13350 | 13950 | 14050 | 14300 | 14550 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 8500 | 1100 | 14200 | 14900 | 15150 | 15350 | 15650 |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre ØD | A | B | E | G | H | L | N | S | Z | Prix Uni. 1 à 3 |
|------------|-------------|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|------|-----------------|
| SBFL204/OP | 20 | 115 | 65 | 90 | 11 | 51,9 | 24 | 15 | 12 | 33,0 | 130,90 € |
| SBFL205/OP | 25 | 130 | 70 | 99 | 13 | 52,4 | 25 | 16 | 16 | 35,5 | 145,44 € |
| SBFL206/OP | 30 | 148 | 80 | 117 | 13 | 58,7 | 29 | 18 | 16 | 40,0 | 164,83 € |
| SBFL207/OP | 35 | 161 | 90 | 130 | 15 | 62,4 | 31 | 19 | 16 | 42,5 | 193,92 € |
| SBFL208/OP | 40 | 175 | 100 | 144 | 15 | 70,7 | 32 | 21 | 16 | 46,0 | 237,55 € |
| SBFL209/OP | 45 | 188 | 110 | 148 | 16 | 69,2 | 33 | 22 | 19 | 53,7 | 276,34 € |
| SBFL210/OP | 50 | 197 | 120 | 157 | 16 | 72,7 | 38 | 22 | 19 | 55,0 | 324,82 € |

Dimensions en mm

Palier appliqué **étanche** agro-alimentaire

A 2 points de fixation

SBFLCL

- **Palier étanche**
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières
 - Boîtier inox 316
 - Roulement Inox 440
 - Joints hygiéniques bleus optiques et détectables
- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE

NOUVEAU!

Fermé




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons


Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière


Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire



Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique
DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type | SBFL |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| de charge (N) | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 11750 | 11375 | 16450 | 16900 | 17350 | 17600 | 17950 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 11000 | 13850 | 13350 | 13950 | 14050 | 14300 | 14550 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 8500 | 1100 | 14200 | 14900 | 15150 | 15350 | 15650 |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre | | | | | | | | | | | Prix Uni. 1 à 3 |
|------------|----------|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|------|----------|--------------------|
| | ØD | A | B | E | G | H | L | N | S | Z | | |
| SBFL204/CL | 20 | 115 | 65 | 90 | 11 | 54,2 | 24 | 15 | 12 | 33,0 | 121,20 € | |
| SBFL205/CL | 25 | 130 | 70 | 99 | 13 | 54,7 | 25 | 16 | 16 | 35,5 | 130,90 € | |
| SBFL206/CL | 30 | 148 | 80 | 117 | 13 | 61,0 | 29 | 18 | 16 | 40,0 | 155,14 € | |
| SBFL207/CL | 35 | 161 | 90 | 130 | 15 | 64,7 | 31 | 19 | 16 | 42,5 | 184,22 € | |
| SBFL208/CL | 40 | 175 | 100 | 144 | 15 | 70,0 | 32 | 21 | 16 | 46,0 | 223,01 € | |
| SBFL209/CL | 45 | 188 | 110 | 148 | 16 | 71,5 | 33 | 22 | 19 | 53,7 | 261,79 € | |
| SBFL210/CL | 50 | 197 | 120 | 157 | 16 | 71,0 | 38 | 22 | 19 | 55,0 | 315,12 € | |

Dimensions en mm

Palier appliqué **étanche** agro-alimentaire

SBFB_{OP} A 3 points de fixation déportés

- **Palier étanche**
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières
 - Boitier inox 316
 - Roulement Inox 440
 - Joints hygiéniques bleus optiques et détectables
- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE

NOUVEAU !

ouvert




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons

Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière

Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire




Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique

DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type de charge (N) | SBFB 204 | SBFB 205 | SBFB 206 | SBFB 207 | SBFB 208 | SBFB 209 | SBFB 210 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|-------|-------|
| | - | - | - | 7200 | 9100 | 12200 | 12900 |
|--|---|---|---|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|-------|-------|-------|
| | - | - | - | 9200 | 11100 | 11800 | 11900 |
|--|---|---|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|------|------|
| | - | - | - | 2600 | 2800 | 2900 | 3100 |
|--|---|---|---|------|------|------|------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre | | | | | | | | | | | | | Prix Uni. 1 à 3 |
|------------|----------|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|------|-----------------|
| | ØD | A | B | C | E | F | G | H | J | L | N | S | Z | |
| SBFB204/OP | 20 | 108 | 65 | 43,3 | 38,1 | 60,3 | 8,0 | 51,9 | 22,0 | 24 | 15 | 10 | 33,0 | 140,59 € |
| SBFB205/OP | 25 | 121 | 70 | 46,0 | 41,3 | 63,5 | 9,5 | 52,9 | 28,5 | 25 | 16 | 10 | 35,5 | 164,83 € |
| SBFB206/OP | 30 | 137 | 80 | 52,4 | 47,6 | 70,0 | 9,5 | 58,7 | 31,7 | 29 | 18 | 10 | 40,0 | 184,22 € |
| SBFB207/OP | 35 | 156 | 90 | 60,3 | 50,8 | 83,0 | 12,7 | 62,4 | 31,7 | 31 | 19 | 13 | 42,5 | 227,86 € |
| SBFB208/OP | 40 | 164 | 100 | 60,3 | 50,0 | 78,0 | 15,9 | 70,7 | 41,3 | 32 | 21 | 12 | 46,0 | 271,49 € |
| SBFB209/OP | 45 | 176 | 110 | 65,0 | 54,0 | 80,0 | 18,3 | 69,2 | 42,9 | 33 | 22 | 12 | 53,7 | 324,82 € |
| SBFB210/OP | 50 | 190 | 120 | 74,6 | 70,0 | 102,0 | 12,7 | 72,5 | 41,3 | 38 | 22 | 13 | 55,0 | 373,30 € |

Dimensions en mm

Palier applique **étanche** agro-alimentaire

A 3 points de fixation déportés SBFBCl

- **Palier étanche**
- Massif, sans surface de rétention
- Résiste aux lavages fréquents et aux détergents
- Matières
 - Boîtier inox 316
 - Roulement Inox 440
 - Joints hygiéniques bleus optiques et détectables
- Conforme aux directives hygiéniques EHEDGE

NOUVEAU!

Fermé




Application

- Pour l'industrie très exigeante de l'alimentation et des boissons

Infos

- Les paliers inox Agro-alimentaires sont des unités complètement étanches avec un couvercle ouvert ou fermé et un joint arrière


Joint d'étanchéité bleu de qualité alimentaire



Joint arrière bleu de qualité alimentaire



Joint torique
DHRGS Joint hygiénique de qualité alimentaire



| Type de charge (N) | SBFB 204 | SBFB 205 | SBFB 206 | SBFB 207 | SBFB 208 | SBFB 209 | SBFB 210 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|-------|-------|
| | - | - | - | 7200 | 9100 | 12200 | 12900 |
|--|---|---|---|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|-------|-------|-------|
| | - | - | - | 9200 | 11100 | 11800 | 11900 |
|--|---|---|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|------|------|
| | - | - | - | 2600 | 2800 | 2900 | 3100 |
|--|---|---|---|------|------|------|------|

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Diamètre ØD | A | B | C | E | F | G | H | J | L | N | S | Z | Prix Uni. 1 à 3 |
|------------|-------------|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|------|-----------------|
| SBFB204/CL | 20 | 108 | 65 | 43,3 | 38,1 | 60,3 | 8,0 | 54,2 | 22,0 | 24 | 15 | 10 | 33,0 | 130,90 € |
| SBFB205/CL | 25 | 121 | 70 | 46,0 | 41,3 | 63,5 | 9,5 | 54,7 | 28,5 | 25 | 16 | 10 | 35,5 | 150,29 € |
| SBFB206/CL | 30 | 137 | 80 | 52,4 | 47,6 | 70,0 | 9,5 | 61,0 | 31,7 | 29 | 18 | 10 | 40,0 | 179,38 € |
| SBFB207/CL | 35 | 156 | 90 | 60,3 | 50,8 | 83,0 | 12,7 | 64,7 | 31,7 | 31 | 19 | 13 | 42,5 | 218,16 € |
| SBFB208/CL | 40 | 164 | 100 | 60,3 | 50,0 | 78,0 | 15,9 | 70,0 | 41,3 | 32 | 21 | 12 | 46,0 | 256,94 € |
| SBFB209/CL | 45 | 176 | 110 | 65,0 | 54,0 | 80,0 | 18,3 | 71,5 | 42,9 | 33 | 22 | 12 | 53,7 | 310,27 € |
| SBFB210/CL | 50 | 190 | 120 | 74,6 | 70,0 | 102,0 | 12,7 | 71,0 | 41,3 | 38 | 22 | 13 | 55,0 | 363,60 € |

Dimensions en mm