



- Accouplement rigide pour application sans défaut d'alignement
- Transmission du couple fiable
- Sans jeu
- Démontage simple
- Avec 8 vis de serrage
- N'endommage pas l'arbre
- Matières :
 - Acier
 - Inox

acier ou inox

**Info.**

- Remplace les accouplements SC

REMISES Inox

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-15%	Sur demande	

REMISES Acier

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØD	L	Vis de serrage	Couple maxi (Nm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
SC2-6	6	18	30	M3x8	30	✓	38,61 €
SC2-8	8	24	35	M3x10	50	✓	45,06 €
SC2-10	10	29	45	M4x12	100	✓	50,75 €
SC2-12	12	29	45	M4x12	100	✓	50,75 €
SC2-14	14	34	50	M5x16	190	-	57,08 €
SC2-15	15	34	50	M5x16	190	✓	55,02 €
SC2-16	16	35	50	M5x16	190	-	53,28 €
SC2-20	20	42	65	M6x16	350	✓	62,47 €
SC2-25	25	45	75	M6x16	390	✓	66,07 €
SC2-30	30	53	83	M6x18	475	✓	91,66 €
SC2-35	35	67	95	M8x25	1100	-	107,98 €
SC2-40	40	77	108	M8x25	1325	-	146,59 €
SC2-50	50	85	124	M10x25	2250	-	189,27 €
Inox							
SC2-6/SS	6	18	30	M3x8	25	-	61,25 €
SC2-8/SS	8	24	35	M3x10	40	-	62,47 €
SC2-10/SS	10	29	45	M4x12	90	-	75,69 €
SC2-12/SS	12	29	45	M4x12	90	-	88,57 €
SC2-14/SS	14	34	50	M5x16	160	-	101,42 €
SC2-15/SS	15	34	50	M5x16	160	-	101,42 €
SC2-16/SS	16	35	50	M5x16	160	-	103,82 €
SC2-20/SS	20	42	65	M6x16	300	-	137,85 €
SC2-25/SS	25	45	75	M6x16	325	-	146,59 €
SC2-30/SS	30	53	83	M6x18	400	-	218,80 €
SC2-35/SS	35	67	95	M8x25	925	-	299,78 €
SC2-40/SS	40	77	108	M8x25	1100	-	420,14 €
SC2-50/SS	50	85	124	M10x25	1875	-	512,05 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm