

- 2 matières au choix

- Matières :

Corps :

SCH : acier galvanisé et chromaté

SCH/SS : inox 18.9 (303)

Poignée : plastique résistant aux huiles

- Fournie avec la butée d'ancrage




Utilisations

- Conçue pour la fermeture et la fixation de couvercles et de volets

Avantages

- Distance de réglage variable de 0 à 5mm, réglable au crochet



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Taille	Force de traction	Force de pression	Force manuelle	Angle d'ouverture de la poignée	L	L1	L2	L3	A	A1
	F1 (N)	F2 (N)	(N)	de la poignée						
SCH-01	1500	2000	100	155°	161	45	58	70	26	13
SCH-02	3000	4000	160	155°	248	68	84	90	35	19
SCH-04	4000	7000	200	155°	310	84	104	115	51	32

Références											Stock*		Prix Uni. 1 à 5			
Acier	Inox	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	R	T	Acier	Inox	Acier	Inox
SCH-0130	SCH-0130SS	39	27,0	22,2	43	31	26	5,2	6	26	6	13,5	✓	✓	49,79	58,05
SCH-0270	SCH-0270SS	52	36,0	29,0	57	41	34	6,5	8	35	7	20,0	✓	✓	73,57	87,73
SCH-0430	SCH-0430SS	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	10	27,0	-	-	93,21	183,19

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm