


- Pour arbre de guidage linéaire
- Support d'extrémité applique
- Matière :
Aluminium
- Jeu réglable
- Trous de fixation suivant
DIN 912-8.8



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ød	A	B	ØD	A1	Ød1	B1	SW	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
SFWR-12	12	40	20	23,5	30 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,05	✓	50,59 €
SFWR-16	16	50	20	27,5	35 ^{+0,12}	5,5	12	M3	0,08	✓	57,54 €
SFWR-20	20	50	23	33,5	38 ^{+0,15}	6,6	14	M4	0,10	✓	64,49 €
SFWR-25	25	60	25	42,0	42 ^{+0,15}	6,6	16	M5	0,15	✓	73,44 €
SFWR-30	30	70	30	49,5	54 ^{+0,25}	9,0	19	M6	0,24	✓	94,28 €
SFWR-40	40	100	40	65,0	68 ^{+0,25}	11,0	26	M8	0,66	✓	114,14 €
SFWR-50	50	100	50	75,0	75 ^{+0,25}	11,0	36	M8	0,82	-	154,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm