

Volant plein sans poignée



SHA

Polyamide

- **Élément de manœuvre manuelle**
- **Matières :**
 - Volant : polyamide chargé fibres de verre
 - Moyeu : acier zingué

Options


- Alésages différents
- Rainures de clavette
- Voir tableau des modifications

Application

- Tous types de machines

**Bon rapport
qualité / prix**

Alésage modifiable



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Ød Pré-alésage	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SHA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✓	12,05 €
SHA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	-	14,14 €
SHA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	✓	20,93 €
SHA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✓	31,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm