


SHNA SHN

Acier classe 6181 ou inox A2

- Selon DIN 934
- Alésage chanfreiné à $120^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Chanfrein extérieur 30°
- A pas standard
- Matières :
 - Acier zingué classe 6181
 - Inox A2 303/304 (T° d'utilisation maxi + 430°C)
- Conditionnés par lot

Options

- Existe en inox A4/316
- Ecrou filetage fin SHN-F, N-F



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Taraudage ØM	Pas	A/F Surplats	C	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier classe 6181								
SHNA-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	500	-	5,27 €
SHNA-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	500	-	2,92 €
SHNA-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	500	-	2,99 €
SHNA-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	500	-	6,45 €
SHNA-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	200	-	5,51 €
SHNA-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	-	6,10 €
SHNA-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	50	-	4,48 €
SHNA-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	25	-	4,48 €
SHNA-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	25	-	8,52 €
Inox A2								
SHN-1.6/B	M1,6	0,35	3,2	3,48	1,0	500	-	87,20 €
SHN-2/B	M2	0,40	4,0	4,32	1,6	2000	✓	32,96 €
SHN-2.5/B	M2,5	0,45	5,0	5,45	2,0	500	✓	11,59 €
SHN-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	1000	✓	13,36 €
SHN-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	500	✓	10,79 €
SHN-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	500	✓	14,73 €
SHN-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	200	✓	9,14 €
SHN-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	100	✓	10,34 €
SHN-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✓	15,71 €
SHN-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	100	✓	25,57 €
SHN-14/B	M14	2,00	22,0	24,49	11,0	50	✓	15,44 €
SHN-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	50	✓	37,65 €
SHN-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	50	✓	46,55 €
SHN-24/B	M24	3,00	36,0	39,55	19,0	25	-	55,28 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm