


- Version en plastique
- Léger
- Economique
- Résistant à la corrosion
- Existe en 2 dimensions
- Fourni sans molette



Références	Course maximale (mm)	Profilé aluminium		Particularités
		Poids (kg)	Sup.de Poids (kg) (0,1m de course)	
SHTP-01-06	300	0,11	0,06	Chariot carré avec 4 trous de fixation symétriques
SHTP-01-12	750	0,35	0,11	Films lisses et écrous en iglidur® J
SHTP-02-12	750	0,35	0,11	-

Références	A	Al	H	E1	E2	L	R	f	lt	tk	ts
SHTP-01-06	45	45	19	38	36,5	67	25	1	11	8	4,2
SHTP-01-12	85	30	36	70	73,0	90	42	2	30	10	6,6
SHTP-02-12	85	30	36	70	73,0	90	42	2	30	10	6,6

Références	s	sg	d	T	l2	d2* standard	ha	H1
SHTP-01-06	5,0	-	6	M8	15	M8	9	18
SHTP-01-12	6,3	M6	12	TR10x2	17	TR10x2	16	32
SHTP-02-12	6,3	M6	12	TR10x2	17	TR10x2	16	32

Dimensions en mm

**Economique**



**+ DE STOCK**

Jusqu'à  
**-19%\*\***

## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Course (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
SHTP-01-06-100	100	✓	97,27 €
SHTP-01-06-250	250	✓	122,45 €
SHTP-01-12-100	100	✓	135,12 €
SHTP-01-12-250	250	✓	168,91 €
SHTP-01-12-500	500	✓	202,25 €
SHTP-02-12-100	100	✓	102,67 €
SHTP-02-12-250	250	✓	127,86 €
SHTP-02-12-500	500	✓	169,80 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarif 2015 - Dimensions en mm

**Fax**

**0 825 88 6000**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ③ 2016

③ 355