

Acier ou inox A2

SHW
WM


- Selon DIN 125
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)
- Conditionnées par lot

Accessoires

- Visserie acier et inox

Options

- Existe en inox 316 (A4)

**REMISES**

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	-	3,10 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	-	2,33 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	-	2,48 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	2,82 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	-	2,33 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	-	2,75 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,30 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	4,65 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	-	7,41 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	9,06 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	13,97 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	-	15,79 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	10,53 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	17,60 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	2,76 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	5,59 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	7,70 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	18,27 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	12,41 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	30,59 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	26,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	31,37 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	✓	32,07 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	43,93 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm