



- En acier galvanisé et chromaté
- Broche de serrage et écrous phosphatés
- Rivets : inox
- Poignée : plastique résistant aux huiles
- Avec pied en équerre et broche de serrage fixe

Option

- Equerre de fixation (nous consulter)



REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Angle d'ouverture du bras de serrage Pos. 1	Angle d'ouverture de la poignée Pos. 1	Force manuelle (N)	Force manuelle F1(N)	Force de serrage F3(N)
SLH-0075	90°	75°	80	750	320
SLH-0150	90°	80°	140	1500	650

Références	A	A1	A2	B	B1	B2	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SLH-0075	13,5	25	5,7	16,8	27	16	-	19	9,5	5,2	38	108	24,5	M5x35	✓	21,35 €
SLH-0150	26,0	38	6,0	28,0	40	20	22	25	14,0	5,5	53	155	38,0	M6x50	✓	25,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm