

SLV Pour immobilisation par pression

- 2 matières au choix

- Matières :

Corps :

SLV : acier galvanisé et chromaté

SCH/SS : inox 18.9 (303)

Rivets : inox

Broche de serrage et écrous phosphatés

Poignée : plastique résistant aux huiles

- Avec pied en équerre et broche de serrage réglable



Avantages

- Possibilité de changer l'angle du bras de serrage et de la poignée réglable en déplaçant le goujon d'arrêt

Options

- Equerre de fixation (nous consulter)




Exemple d'utilisation

Références		Angle d'ouverture du bras de serrage sans goujon			Angle d'ouverture de la poignée sans goujon			A1	B1	H
Acier	Inox	Pos.1	Pos.2	Pos.1	Pos.2	Pos.1	Pos.2			
SLV-0075	SLV-0075SS	130°	-	160°	90°	-	100°	25	34	94
SLV-0100	-	95°	-	185°	65°	-	105°	29	34	98
SLV-0150	SLV-0150SS	95°	-	185°	75°	-	110°	27	38	121
SLV-0200	-	105°	-	175°	70°	-	95°	35	42	135
SLV-0250	SLV-0250SS	95°	125°	160°	70°	85°	100°	35	45	175
SLV-0300	-	105°	-	160°	65°	-	90°	43	53	186
SLV-0350	-	90°	120°	180°	70°	80°	110°	50	64	220
SLV-0450	-	90°	125°	180°	70°	85°	110°	53	64	228
SLV-0550	-	90°	120°	180°	65°	80°	110°	76	95	312

Références		Force manuelle (N)	Force de retenue		Force de serrage		C	C1	L1
Acier	Inox	(N)	F1(N)	F2(N)	F3(N)	F4(N)			
SLV-0075	SLV-0075SS	80	700	1100	500	750	16	9,0	32
SLV-0100	-	80	700	1000	500	800	22	9,5	38
SLV-0150	SLV-0150SS	120	1350	1650	800	1050	23	11,0	43
SLV-0200	-	100	1000	2200	950	1350	30	12,7	44
SLV-0250	SLV-0250SS	190	1000	2800	900	1700	32	17,5	75
SLV-0300	-	130	2000	3700	900	1850	34	19,0	100
SLV-0350	-	230	2200	4500	1400	3000	43	22,0	95
SLV-0450	-	260	3200	7000	1400	3000	51	25,0	124
SLV-0550	-	290	3000	8000	1800	3900	84	32,0	156

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	A2	A3	B	B3	B4	D	L	M	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier											
SLV-0075	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	✓	18,75 €
SLV-0100	16,0	6,0	14,0	24,0	5,5	17,5	4,8	67	M5x35	✓	18,50 €
SLV-0150	12,7	7,0	-	27,0	6,4	-	5,1	70	M6x50	✓	21,35 €
SLV-0200	19,0	8,0	12,7	27,0	6,3	25,0	5,5	79	M6x50	✓	21,35 €
SLV-0250	19,0	8,0	-	32,0	8,8	-	7,1	110	M8x60	✓	32,99 €
SLV-0300	25,0	9,0	19,0	34,5	8,8	-	8,0	143	M8x60	✓	39,68 €
SLV-0350	32,0	9,0	-	45,0	10,6	-	8,3	145	M10x80	✓	44,29 €
SLV-0450	32,0	10,0	-	45,0	12,7	-	8,7	177	M12x100	✓	56,30 €
SLV-0550	51,0	12,5	-	70,0	16,5	-	12,3	232	M16x150	-	75,56 €
Inox											
SLV-0075SS	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	✓	47,40 €
SLV-0150SS	12,7	7,0	-	27,0	6,4	-	5,1	70	M6x50	✓	60,90 €
SLV-0250SS	19,0	8,0	-	32,0	8,8	-	7,1	110	M8x60	✓	85,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel